

### 袋ナット【三価クロメート】

●材質…鉄(三価クロメート)  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LV-3	M3	9	230円	253円
EA949LV-4	M4	9	230円	253円
EA949LV-5	M5	8	230円	253円
EA949LV-6	M6	7	230円	253円
EA949LV-8	M8	4	230円	253円

### 袋ナット【どぶメッキ】

●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-108	M8	6	260円	286円
EA949SD-110	M10	4	330円	363円
EA949SD-112	M12	4	400円	440円
EA949SD-116	M16	2	400円	440円

### 袋ナット【ステンレス】

(日本製)  
●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-503	M3	12	210円	231円
EA949SD-504	M4	12	210円	231円
EA949SD-505	M5	12	230円	253円
EA949SD-506	M6	12	280円	308円
EA949SD-508	M8	8	300円	330円
EA949SD-510	M10	4	330円	363円
EA949SD-512	M12	4	490円	539円
EA949SD-516	M16	2	490円	539円
EA949SD-520	M20	1	510円	561円
EA949SD-524	M24	1	880円	968円

※品番により入数が異なります

### フランジナット【セレート付】【ステンレス】

●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-403	M3	20	330円	363円
EA949SD-404	M4	20	330円	363円
EA949SD-405	M5	16	350円	385円
EA949SD-406	M6	16	370円	407円
EA949SD-408	M8	8	400円	440円
EA949SD-410	M10	8	560円	616円
EA949SD-412	M12	4	650円	715円

●裏面にゆるみ止め効果をもつ凹凸(セレート)付

### 【ステンレス】溝付ナット【キャスルナット】

●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LV-108	M8	2	650円	715円
EA949LV-110	M10	2	830円	913円
EA949LV-112	M12	2	1,040円	1,144円
EA949LV-116	M16	2	1,730円	1,903円
EA949LV-120	M20	2	2,990円	3,289円

### ゆるみ止めハイパーロードナット

●材質…鉄(三価クロメート)  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LV-510	M10	4	810円	891円
EA949LV-512	M12	4	1,110円	1,221円
EA949LV-516	M16	2	880円	968円
EA949LV-520	M20	2	1,380円	1,518円
EA949LV-524	M24	2	2,120円	2,332円

### ゆるみ止めナット【オメガロック】

●材質…鉄(切削加工) ●並目ねじ  
●通常の締付の他にテーパリングの均等収縮による締付力が加わり、ボルトを軸直角に360度方向から拘束します。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949PX-8	M8	1組	900円	990円
EA949PX-10	M10	1組	970円	1,067円
EA949PX-12	M12	1組	1,040円	1,144円
EA949PX-16	M16	1組	1,130円	1,243円
EA949PX-20	M20	1組	1,180円	1,298円

### ゆるみ止めナイロンナット【ステンレス】

●材質…ステンレス、ナイロン66  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949GM-3	M3	50	6,120円	6,732円
EA949GM-4	M4	50	6,350円	6,985円
EA949GM-5	M5	50	4,760円	5,236円
EA949GM-6	M6	50	4,760円	5,236円
EA949GM-8	M8	25	4,310円	4,741円
EA949GM-10	M10	10	5,220円	5,742円
EA949GM-12	M12	10	6,350円	6,985円

●ナット出口側にナイロンリング付。ボルトを傷つけません。

### 溝付ナット【キャスルナット】

ゆるみ止めナットの1種で通常の六角ナットに溝が付いた形状です。締結・固定に使用し、対象のボルトに開けた貫通穴とナットの溝を通して割ピンを差込み脱着防止用ナットです。

### ハイパーロードナット

ナットの中にスプリングを内蔵したゆるみ止めナットです。ナットと一体化されたスプリングの特性を生かしてナットのゆるみ、脱落を防止します。

### ナイロンナット【ゆるみ止め】

●材質…鉄(ユウロクメッキ)  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949GN-3	M3	500	5,920円	6,512円
EA949GN-4	M4	500	5,920円	6,512円
EA949GN-5	M5	400	4,280円	4,708円
EA949GN-6	M6	300	3,290円	3,619円
EA949GN-8	M8	100	2,310円	2,541円
EA949GN-10	M10	50	1,980円	2,178円
EA949GN-12	M12	30	1,810円	1,991円
EA949GN-14	M14	20	3,950円	4,345円
EA949GN-16	M16	20	4,280円	4,708円
EA949GN-18	M18	10	4,610円	5,071円
EA949GN-20	M20	5	4,610円	5,071円

### ゆるみ止めナット【Uナット】【鉄45C】

●材質…S45C(黒色酸化被膜)  
●並目ねじ  
●ナット上面に特殊パネを一体成形し、ゆるみを防止します。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949JE-106	M6	1	210円	231円
EA949JE-108	M8	1	210円	231円
EA949JE-110	M10	1	230円	253円
EA949JE-112	M12	1	280円	308円
EA949JE-116	M16	1	490円	539円
EA949JE-120	M20	1	790円	869円
EA949JE-122	M22	1	830円	913円
EA949JE-124	M24	1	1,150円	1,265円

### オメガロック

「ねじはゆるむ」という定説を覆す、革命的なナットです。通常の締付の他にテーパリングの均等収縮による締付力が加わり、ボルトを軸直角に360度方向から拘束します。

### ゆるみ止めナイロンナット【ステンレス】

●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949GM-103	M3	6	760円	836円
EA949GM-104	M4	6	760円	836円
EA949GM-105	M5	6	670円	737円
EA949GM-106	M6	6	670円	737円
EA949GM-108	M8	4	670円	737円
EA949GM-110	M10	2	990円	1,089円
EA949GM-112	M12	2	1,220円	1,342円

●ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止め効果があります。

### ゆるみ止めナット【Uナット】【どぶメッキ】

●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)  
●並目ねじ  
●ナット上面に特殊パネを一体成形し、ゆるみを防止します。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-208	M8	6	260円	286円
EA949SD-210	M10	6	350円	385円
EA949SD-212	M12	6	460円	506円
EA949SD-216	M16	4	720円	792円
EA949SD-220	M20	4	1,110円	1,221円

### ゆるみ止めナット【Uナット】【ステンレス】

(日本製)  
●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-604	M4	4	330円	363円
EA949SD-605	M5	4	330円	363円
EA949SD-606	M6	4	400円	440円
EA949SD-608	M8	2	300円	330円
EA949SD-610	M10	2	420円	462円
EA949SD-612	M12	2	630円	693円
EA949SD-616	M16	1	580円	638円

●ナット上面に特殊パネを一体成形し、ゆるみを防止します。

### ゆるみ止めナット【Uナット】【鉄SCM435】

●材質…鉄(SCM435)  
●並目ねじ  
●ナット上面に特殊パネを一体成形し、ゆるみを防止します。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949JF-108	M8	1	300円	330円
EA949JF-110	M10	1	530円	583円
EA949JF-112	M12	1	560円	616円
EA949JF-116	M16	1	740円	814円
EA949JF-120	M20	1	1,250円	1,375円
EA949JF-122	M22	1	1,750円	1,925円
EA949JF-124	M24	1	1,840円	2,024円

### ゆるみ止めナット【三価クロメート】【ハードロックナットリム】

●材質…鉄(三価クロメート) ●並目ねじ  
●2種類のナットの組合せでゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。  
●国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949PY-5	M5	4組	240円	264円
EA949PY-6	M6	4組	260円	286円
EA949PY-8	M8	4組	370円	407円
EA949PY-10	M10	4組	500円	550円
EA949PY-12	M12	4組	680円	748円
EA949PY-16	M16	2組	640円	704円

### ゆるみ止めナット【Newロックナット】【ステンレス】

●材質…ステンレス  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949PW-306	M6	4組	500円	550円
EA949PW-308	M8	4組	680円	748円
EA949PW-310	M10	2組	480円	528円
EA949PW-312	M12	2組	680円	748円

●Newロックナットは凹型ナットと偏心凸型座金の2種1組で強力にゆるみを防止します。  
●高速道路やトンネル等、高い安全性が求められる場所で使用されています。

### ゆるみ止めナット【ハードロックナットリム】【どぶメッキ】

●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)  
●並目ねじ


品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949PY-108	M8	4組	470円	517円
EA949PY-110	M10	4組	500円	550円
EA949PY-112	M12	4組	710円	781円
EA949PY-116	M16	2組	680円	748円

●2種類のナットの組合せでゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。  
●国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。

### ゆるみ止めナット【ステンレス】【ハードロックナットリム】

●材質…ステンレス(SUS304)  
●並目ねじ  
●ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。  
●国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949PY-205	M5	2組	290円	319円
EA949PY-206	M6	2組	300円	330円
EA949PY-208	M8	2組	390円	429円
EA949PY-210	M10	2組	650円	715円
EA949PY-212	M12	2組	940円	1,034円



### 【A2-100】高強度・高強度ゆるみ止めナット【ステンレス】

●材質…ステンレス  
●並目ねじ  
●ナット上面に特殊パネを一体成形し、ゆるみを防止します。

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949GM-206	M6	1	350円	385円
EA949GM-208	M8	1	490円	539円
EA949GM-210	M10	1	670円	737円
EA949GM-212	M12	1	810円	891円
EA949GM-216	M16	1	1,380円	1,518円
EA949GM-220	M20	1	2,370円	2,607円

