

どの作業に、どのこて先が合うか、迷ったことはありませんか？
ホームページにて先選択ガイドを新設いたしました！
作業・目的・こて先形状別に分かりやすく解説しております。

http://www.hakko.com/japan/tip_selection/



こて先・ノズル一覧

単位：mm

MATCHLESS(マチレス) (製品P.30) 用

品番	形状	寸法	適応製品	価格
CA12.7		φ12.7	No.551P(150W)	1,260円(1,200円 税別)
CA16		φ16	No.557P(200W)	1,890円(1,800円 税別)

品番	形状	寸法	適応製品	価格
CA19		φ19	No.563P(300W)	3,150円(3,000円 税別)
CA25		φ25	No.571(500W)	5,775円(5,500円 税別)

PORTABLE(ポータブル) (製品P.30) 用

品番	形状	寸法	適応製品	価格
A1358		φ4	No.905(30W)、 910(40W)	210円(200円 税別)

品番	形状	寸法	適応製品	価格
A1359		φ6	No.915(60W)	315円(300円 税別)

MACH-FP、900M、900M-ESD、907、907-ESD、933(製品P.72) 用

Q F P 用

品番	形状	寸法				価格
		A	B	C	D	
924-T-1002		12.5	9.5	12.5	9.5	1,995円(1,900円 税別)
924-T-1003		15.5	12.5	15.5	12.5	
924-T-1004		16.3	13.3	16.3	13.3	

品番	形状	寸法				価格
		A	B	C	D	
924-T-1005		17.0	14.0	17.0	14.0	1,995円(1,900円 税別)
924-T-1006		23.0	20.0	17.0	14.0	
924-T-1007		20.0	17.0	20.0	17.0	

S O P 用

品番	形状	寸法		価格
		A	B	
924-T-1010		6.0	5.0	1,890円(1,800円 税別)
924-T-1011		6.0	10.0	
924-T-1012		7.0	12.5	
924-T-1013		9.0	15.2	
924-T-1014		9.0	18.0	

484(製品P.64) 用

品番	形状	寸法		価格
		A	B	
481-T-08		0.8	2.5	2,100円(2,000円 税別)
481-T-1.0		1.0	2.5	
481-T-1.3		1.3	2.5	
481-T-1.6		1.6	3.0	

808(製品P.63)、809(製品P.60) 用

品番	形状	寸法		価格
		内径	外径	
A1002		0.8	1.8	1,785円(1,700円 税別)
A1003		1.0	2.0	
A1004		0.8	2.3	
A1005		1.0	2.5	
A1006		1.3	3.0	
A1007		1.6	3.0	

815、816(製品P.60) 用

品番	形状	寸法		価格
		内径	外径	
A1496		0.8	1.8	1,680円(1,600円 税別)
A1499		1.0	2.0	
A1498		0.8	2.3	
A1500		1.0	2.5	
A1501		1.3	3.0	
A1502		1.6	3.0	
A1503		2.0	3.6	
A1497			0.8	

SPPON(スポン) (製品P.64) 用

品番	形状	適応製品	価格
18-N		No.18、18G	389円(370円 税別)
20-N		No.20、20G	389円(370円 税別)
DS01-N		No.DS01-N	378円(360円 税別)

FT-8001(製品P.44) 用

※2本一組での価格です。

品番	形状	寸法	価格
G1-1604		AWG 33 AWG 28 AWG 24	19,950円(19,000円 税別)
G1-1605		AWG 36 AWG 30 AWG 26	19,950円(19,000円 税別)
G1-1607		AWG 24 AWG 20 AWG 18	21,000円(20,000円 税別)