

キャスターシリーズ

取手・キャスター・脚

取手 他

蝶番

キャスター

スマートレグ

スマートフォンホルダー



自在ゴムキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KFR-25	オープン	φ25mm	20	1個:8kg/4個:30kg
KFR-32	オープン	φ32mm	20	1個:12kg/4個:48kg
KFR-38	オープン	φ38mm	12	1個:20kg/4個:80kg
KFR-50	オープン	φ50mm	8	1個:30kg/4個:110kg



自在ナイロンキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KFN-251 (白)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KFN-252 (黒)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KFN-321 (白)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg
KFN-322 (黒)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg

自在ナイロンキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KFN-381 (白)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KFN-382 (黒)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KFN-50 (白)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg
KFN-51 (黒)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg



固定ゴムキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KHR-25	オープン	φ25mm	20	1個:8kg/4個:30kg
KHR-32	オープン	φ32mm	20	1個:12kg/4個:48kg
KHR-38	オープン	φ38mm	12	1個:20kg/4個:80kg
KHR-50	オープン	φ50mm	8	1個:30kg/4個:110kg



固定ナイロンキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KHN-251 (白)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KHN-252 (黒)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KHN-321 (白)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg
KHN-322 (黒)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg

固定ナイロンキャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KHN-381 (白)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KHN-382 (黒)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KHN-50 (白)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg
KHN-51 (黒)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg

特性用途比較表