

ARU/ARU-S(スリ割付)

●ステンレススペーサー(丸型) ●Stainless steel spacer (Round) ●不锈钢隔离柱(圆柱型)

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レー
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス・ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー

20 ピンヘッダー

21 チェック端子

22 多用途端子

23 中継端子

24 調整部品用
端子

25 ラグ端子

26 ジャンパー

27 電源端子

28 スペース端子
取付台

29 ケーブル端子

30 回路切替
端子

31 段重ね端子

32 電池ホルダー

33 セラミックス
パーツ34 インサート
ナット35 ローレット
ツマミ・ナット

36 精密シャフト

37 全ネジ

38 光ファイバー
保護チューブ

39 ばねポスト

40 樹脂
ワッシャー41 金属
ワッシャー42 樹脂
ワッシャー43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

材料資料

仕 様

・材 質/快削ステンレス鋼 (SUS303)

・処 理/脱脂

・RoHS対応製品


ARU

ARU-S



ARU-2000

(M=2 ピッチ0.4)



L	品 番	ℓ ₁
3	ARU-2003	全ネジ
3.5	ARU-2003.5	//
4	ARU-2004	//
4.5	ARU-2004.5	//
5	ARU-2005	//
5.5	ARU-2005.5	//
6	ARU-2006	//
6.5	ARU-2006.5	//
7	ARU-2007	//
7.5	ARU-2007.5	//
8	ARU-2008	//
8.5	ARU-2008.5	//
9	ARU-2009	全ネジ


L	品 番	ℓ ₁
9.5	ARU-2009.5	全ネジ
10	ARU-2010	全ネジ
11	ARU-2011	5
12	ARU-2012	5
12.5	ARU-2012.5	5
13	ARU-2013	5
14	ARU-2014	5
15	ARU-2015	5
16	ARU-2016	5
16.5	ARU-2016.5	5
17	ARU-2017	5
17.5	ARU-2017.5	5
18	ARU-2018	5

L	品 番	ℓ ₁
19	ARU-2019	5
20	ARU-2020	5
21	ARU-2021	5
22	ARU-2022	5
23	ARU-2023	5
24	ARU-2024	5
25	ARU-2025	5
26	ARU-2026	5
27	ARU-2027	5
28	ARU-2028	5
29	ARU-2029	5
30	ARU-2030	5

ご注文個数 50個～

ARU-2000S

(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)



L	品 番	ℓ ₁
3	ARU-2003S	全ネジ
3.5	ARU-2003.5S	//
4	ARU-2004S	//
4.5	ARU-2004.5S	//
5	ARU-2005S	//
5.5	ARU-2005.5S	//
6	ARU-2006S	//
6.5	ARU-2006.5S	//
7	ARU-2007S	//
7.5	ARU-2007.5S	//
8	ARU-2008S	//
8.5	ARU-2008.5S	//
9	ARU-2009S	全ネジ

L	品 番	ℓ ₁
9.5	ARU-2009.5S	全ネジ
10	ARU-2010S	全ネジ
11	ARU-2011S	5
12	ARU-2012S	5
12.5	ARU-2012.5S	5
13	ARU-2013S	5
14	ARU-2014S	5
15	ARU-2015S	5
16	ARU-2016S	5
16.5	ARU-2016.5S	5
17	ARU-2017S	5
17.5	ARU-2017.5S	5
18	ARU-2018S	5

L	品 番	ℓ ₁
19	ARU-2019S	5
20	ARU-2020S	5
21	ARU-2021S	5
22	ARU-2022S	5
23	ARU-2023S	5
24	ARU-2024S	5
25	ARU-2025S	5
26	ARU-2026S	5
27	ARU-2027S	5
28	ARU-2028S	5
29	ARU-2029S	5
30	ARU-2030S	5

ご注文個数 50個～