

CF-E

● スチールスペーサー (中空) ● Steel spacer (Hollow tube) trivalent chromium chromate ● 钢铁隔离柱 (管型)



仕様

- ・材質/快削鋼 (SUM)
- ・処理/三価クロムクロメート処理
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CF-2000E (M=2用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CF-2001E	6	CF-2006E	12	CF-2012E
	1.5	CF-2001.5E	6.5	CF-2006.5E	13	CF-2013E
	2	CF-2002E	7	CF-2007E	14	CF-2014E
	2.5	CF-2002.5E	7.5	CF-2007.5E	15	CF-2015E
	3	CF-2003E	8	CF-2008E	16	CF-2016E
	3.5	CF-2003.5E	8.5	CF-2008.5E	17	CF-2017E
	4	CF-2004E	9	CF-2009E	18	CF-2018E
	4.5	CF-2004.5E	9.5	CF-2009.5E	19	CF-2019E
	5	CF-2005E	10	CF-2010E	20	CF-2020E
	5.5	CF-2005.5E	11	CF-2011E		

ご注文個数 50個～

CF-2600E (M=2.6用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CF-2601E	6	CF-2606E	12	CF-2612E
	1.5	CF-2601.5E	6.5	CF-2606.5E	13	CF-2613E
	2	CF-2602E	7	CF-2607E	14	CF-2614E
	2.5	CF-2602.5E	7.5	CF-2607.5E	15	CF-2615E
	3	CF-2603E	8	CF-2608E	16	CF-2616E
	3.5	CF-2603.5E	8.5	CF-2608.5E	17	CF-2617E
	4	CF-2604E	9	CF-2609E	18	CF-2618E
	4.5	CF-2604.5E	9.5	CF-2609.5E	19	CF-2619E
	5	CF-2605E	10	CF-2610E	20	CF-2620E
	5.5	CF-2605.5E	11	CF-2611E		

ご注文個数 50個～

CF-300E (M=3用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CF-301E	8.5	CF-308.5E	22	CF-322E
	1.5	CF-301.5E	9	CF-309E	23	CF-323E
	2	CF-302E	9.5	CF-309.5E	24	CF-324E
	2.5	CF-302.5E	10	CF-310E	25	CF-325E
	3	CF-303E	11	CF-311E	26	CF-326E
	3.5	CF-303.5E	12	CF-312E	27	CF-327E
	4	CF-304E	13	CF-313E	28	CF-328E
	4.5	CF-304.5E	14	CF-314E	29	CF-329E
	5	CF-305E	15	CF-315E	30	CF-330E
	5.5	CF-305.5E	16	CF-316E	35	CF-335E
	6	CF-306E	17	CF-317E	40	CF-340E
	6.5	CF-306.5E	18	CF-318E	45	CF-345E
	7	CF-307E	19	CF-319E	50	CF-350E
	7.5	CF-307.5E	20	CF-320E		
	8	CF-308E	21	CF-321E		

ご注文個数 50個～