

ARB-E/ARB-CE(メッキなし) / ARB-SE(スリ割付)

●黄銅スペーサー(丸型) ●Brass spacer (Round) ●黄銅隔離柱(圆柱型)

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レーン
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス・ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー
丸ピン26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

仕 様


- ・材 質／快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理／ARB-E・SE ニッケルメッキ (Ni)
- ARB-CE 脱脂
- ・RoHS対応製品

ARB-E ARB-CE ARB-SE



ARB-2000E

(M=2 ピッチ0.4)



L	品 番	ℓ ₁
3	ARB-2003E	全ネジ
3.5	ARB-2003.5E	//
4	ARB-2004E	//
4.5	ARB-2004.5E	//
5	ARB-2005E	//
5.5	ARB-2005.5E	//
6	ARB-2006E	//
6.5	ARB-2006.5E	//
7	ARB-2007E	//
7.5	ARB-2007.5E	//
8	ARB-2008E	//
8.5	ARB-2008.5E	//
9	ARB-2009E	全ネジ


L	品 番	ℓ ₁
9.5	ARB-2009.5E	全ネジ
10	ARB-2010E	全ネジ
11	ARB-2011E	5
12	ARB-2012E	5
12.5	ARB-2012.5E	5
13	ARB-2013E	5
14	ARB-2014E	5
15	ARB-2015E	5
16	ARB-2016E	5
16.5	ARB-2016.5E	5
17	ARB-2017E	5
17.5	ARB-2017.5E	5
18	ARB-2018E	5

L	品 番	ℓ ₁
19	ARB-2019E	5
20	ARB-2020E	5
21	ARB-2021E	5
22	ARB-2022E	5
23	ARB-2023E	5
24	ARB-2024E	5
25	ARB-2025E	5
26	ARB-2026E	5
27	ARB-2027E	5
28	ARB-2028E	5
29	ARB-2029E	5
30	ARB-2030E	5

ご注文個数 50個～

ARB-2000CE

(M=2 ピッチ0.4)



L	品 番	ℓ ₁
3	ARB-2003CE	全ネジ
3.5	ARB-2003.5CE	//
4	ARB-2004CE	//
4.5	ARB-2004.5CE	//
5	ARB-2005CE	//
5.5	ARB-2005.5CE	//
6	ARB-2006CE	//
6.5	ARB-2006.5CE	//
7	ARB-2007CE	//
7.5	ARB-2007.5CE	//
8	ARB-2008CE	//
8.5	ARB-2008.5CE	//
9	ARB-2009CE	全ネジ


L	品 番	ℓ ₁
9.5	ARB-2009.5CE	全ネジ
10	ARB-2010CE	全ネジ
11	ARB-2011CE	5
12	ARB-2012CE	5
12.5	ARB-2012.5CE	5
13	ARB-2013CE	5
14	ARB-2014CE	5
15	ARB-2015CE	5
16	ARB-2016CE	5
16.5	ARB-2016.5CE	5
17	ARB-2017CE	5
17.5	ARB-2017.5CE	5
18	ARB-2018CE	5

L	品 番	ℓ ₁
19	ARB-2019CE	5
20	ARB-2020CE	5
21	ARB-2021CE	5
22	ARB-2022CE	5
23	ARB-2023CE	5
24	ARB-2024CE	5
25	ARB-2025CE	5
26	ARB-2026CE	5
27	ARB-2027CE	5
28	ARB-2028CE	5
29	ARB-2029CE	5
30	ARB-2030CE	5

ご注文個数 50個～

ARB-2000SE

(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)



L	品 番	ℓ ₁
3	ARB-2003SE	全ネジ
3.5	ARB-2003.5SE	//
4	ARB-2004SE	//
4.5	ARB-2004.5SE	//
5	ARB-2005SE	//
5.5	ARB-2005.5SE	//
6	ARB-2006SE	//
6.5	ARB-2006.5SE	//
7	ARB-2007SE	//
7.5	ARB-2007.5SE	//
8	ARB-2008SE	//
8.5	ARB-2008.5SE	//
9	ARB-2009SE	全ネジ

L	品 番	ℓ ₁
9.5	ARB-2009.5SE	全ネジ
10	ARB-2010SE	全ネジ
11	ARB-2011SE	5
12	ARB-2012SE	5
12.5	ARB-2012.5SE	5
13	ARB-2013SE	5
14	ARB-2014SE	5
15	ARB-2015SE	5
16	ARB-2016SE	5
16.5	ARB-2016.5SE	5
17	ARB-2017SE	5
17.5	ARB-2017.5SE	5
18	ARB-2018SE	5

L	品 番	ℓ ₁
19	ARB-2019SE	5
20	ARB-2020SE	5
21	ARB-2021SE	5
22	ARB-2022SE	5
23	ARB-2023SE	5
24	ARB-2024SE	5
25	ARB-2025SE	5
26	ARB-2026SE	5
27	ARB-2027SE	5
28	ARB-2028SE	5
29	ARB-2029SE	5
30	ARB-2030SE	5

ご注文個数 50個～