

●PBTスペーサー (中空) ●PBT spacer (Hollow tube) ●PBT隔離柱 (管型)

スペーサー
の選定

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー

仕様

- ・材 質 / ジュラネックス (PBT) グレード#CN7030LN
- ・色 / 灰白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
- ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ン
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー

CZ-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CZ-2001	6	CZ-2006	12	CZ-2012	
	1.5	CZ-2001.5	6.5	CZ-2006.5	13	CZ-2013	
	2	CZ-2002	7	CZ-2007	14	CZ-2014	
	2.5	CZ-2002.5	7.5	CZ-2007.5	15	CZ-2015	
	3	CZ-2003	8	CZ-2008	16	CZ-2016	
	3.5	CZ-2003.5	8.5	CZ-2008.5	17	CZ-2017	
	4	CZ-2004	9	CZ-2009	18	CZ-2018	
	4.5	CZ-2004.5	9.5	CZ-2009.5	19	CZ-2019	
	5	CZ-2005	10	CZ-2010	20	CZ-2020	
	5.5	CZ-2005.5	11	CZ-2011			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー

CZ-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CZ-2601	6	CZ-2606	12	CZ-2612	
	1.5	CZ-2601.5	6.5	CZ-2606.5	13	CZ-2613	
	2	CZ-2602	7	CZ-2607	14	CZ-2614	
	2.5	CZ-2602.5	7.5	CZ-2607.5	15	CZ-2615	
	3	CZ-2603	8	CZ-2608	16	CZ-2616	
	3.5	CZ-2603.5	8.5	CZ-2608.5	17	CZ-2617	
	4	CZ-2604	9	CZ-2609	18	CZ-2618	
	4.5	CZ-2604.5	9.5	CZ-2609.5	19	CZ-2619	
	5	CZ-2605	10	CZ-2610	20	CZ-2620	
	5.5	CZ-2605.5	11	CZ-2611			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

- 18 ボリカーボネ
ート
スペーサー
- 19 ガラエポ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/
ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー
丸ピン
- 26 ピンヘッダー
角ピン

CZ-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CZ-301	9.5	CZ-309.5	26	CZ-326	
	1.5	CZ-301.5	10	CZ-310	27	CZ-327	
	2	CZ-302	11	CZ-311	28	CZ-328	
	2.5	CZ-302.5	12	CZ-312	29	CZ-329	
	3	CZ-303	13	CZ-313	30	CZ-330	
	3.5	CZ-303.5	14	CZ-314	35	CZ-335	
	4	CZ-304	15	CZ-315	40	CZ-340	
	4.5	CZ-304.5	16	CZ-316	45	CZ-345	
	5	CZ-305	17	CZ-317	50	CZ-350	
	5.5	CZ-305.5	18	CZ-318			
	6	CZ-306	19	CZ-319			
	6.5	CZ-306.5	20	CZ-320			
	7	CZ-307	21	CZ-321			
	7.5	CZ-307.5	22	CZ-322			
	8	CZ-308	23	CZ-323			
	8.5	CZ-308.5	24	CZ-324			
	9	CZ-309	25	CZ-325			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト