

●アルミスペーサー (六角) ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal) ●铝隔离柱 (六角)

スペーサー  
の選定

黄銅  
スペーサー 1

ジュラコン  
スペーサー 2

ステンレス  
スペーサー 3

スチール  
スペーサー 4

PPS  
スペーサー 5

PBT  
スペーサー 6

エコ  
スペーサー 7

アルミ  
スペーサー 8

ベーク  
スペーサー 9

ナイロン/ニ  
スペーサー 10

ビーク  
スペーサー 11

ABS  
スペーサー 12

LED取付  
スペーサー 13

D-Sub取付  
スペーサー 14

PTFE  
スペーサー 15

セラミック/ガス  
スペーサー 16

チタン  
スペーサー 17

ポリカーボネ  
スペーサー 18

ガラエポ  
スペーサー 19

樹脂  
ワッシャー 20

ゴム  
ワッシャー 21

金属  
ワッシャー 22

樹脂  
ブッシュ 23

樹脂ネジ/  
ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー  
丸ピン 26

ピンヘッダー  
角ピン 26

基板用端子 27

インサート  
ナット 28

ローレット  
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー  
保護チューブ 32

ばねポスト 33

材料資料



## 仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・処理/酸洗
- ・RoHS対応製品

BSL-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	BSL-304E	2.5	14	BSL-314E	6	29	BSL-329E	6	
	4.5	BSL-304.5E	2.5	15	BSL-315E	6	30	BSL-330E	6	
	5	BSL-305E	3.5	16	BSL-316E	6	35	BSL-335E	6	
	5.5	BSL-305.5E	3.5	16.5	BSL-316.5E	6	40	BSL-340E	6	
	6	BSL-306E	4	17	BSL-317E	6	45	BSL-345E	6	
	6.5	BSL-306.5E	4	17.5	BSL-317.5E	6	50	BSL-350E	6	
	7	BSL-307E	5	18	BSL-318E	6	55	BSL-355E	6	
	7.5	BSL-307.5E	5	19	BSL-319E	6	60	BSL-360E	6	
	8	BSL-308E	6	20	BSL-320E	6	65	BSL-365E	6	
	8.5	BSL-308.5E	6	21	BSL-321E	6	70	BSL-370E	6	
	9	BSL-309E	6	22	BSL-322E	6	75	BSL-375E	6	
	9.5	BSL-309.5E	6	23	BSL-323E	6	80	BSL-380E	6	
	10	BSL-310E	6	24	BSL-324E	6	85	BSL-385E	6	
11	BSL-311E	6	25	BSL-325E	6	90	BSL-390E	6		
12	BSL-312E	6	26	BSL-326E	6	95	BSL-395E	6		
12.5	BSL-312.5E	6	27	BSL-327E	6	100	BSL-3100E	6		
13	BSL-313E	6	28	BSL-328E	6					

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2  
端面に鉛レス認識ミゾ付

ご注文個数 50個〜

BSL-400E (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	6	BSL-406E	3.5	21	BSL-421E	8	60	BSL-460E	8	
	7	BSL-407E	4.5	22	BSL-422E	8	65	BSL-465E	8	
	8	BSL-408E	5.5	23	BSL-423E	8	70	BSL-470E	8	
	9	BSL-409E	6	24	BSL-424E	8	75	BSL-475E	8	
	10	BSL-410E	7	25	BSL-425E	8	80	BSL-480E	8	
	11	BSL-411E	8	26	BSL-426E	8	85	BSL-485E	8	
	12	BSL-412E	8	27	BSL-427E	8	90	BSL-490E	8	
	13	BSL-413E	8	28	BSL-428E	8	95	BSL-495E	8	
	14	BSL-414E	8	29	BSL-429E	8	100	BSL-4100E	8	
	15	BSL-415E	8	30	BSL-430E	8	110	BSL-4110E	8	
	16	BSL-416E	8	35	BSL-435E	8	120	BSL-4120E	8	
	17	BSL-417E	8	40	BSL-440E	8	130	BSL-4130E	8	
	18	BSL-418E	8	45	BSL-445E	8	140	BSL-4140E	8	
19	BSL-419E	8	50	BSL-450E	8	150	BSL-4150E	8		
20	BSL-420E	8	55	BSL-455E	8					

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65~100迄±0.2  
L=110より±0.3  
端面に鉛レス認識ミゾ付

ご注文個数 50個〜