



## 外径加工用ホルダー（レバーロッククランプ）

PSKNR/L、PSSNR/L、PSDNN、PSBNR/L  
PRGCR/L、PRDCN



旋削工具



PSKNR

PSSNR

PSDNN

PSBNR

本図は右勝手を示す。


本図は右勝手を示す。

### PSKNR/L PSSNR/L PSDNN PSBNR/L

型番	在庫		寸法(mm)				付属品					適合チップ	
							シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー		
							R	L	H=H <sub>i</sub>	B	L		L <sub>1</sub>
PSKNR/L 2525M-12	○	○	25	25	150	25	32.0	TSN 423	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SN□□1204
PSSNR/L 2020K-09	▲	▲	20	20	125	25	25.0	TSN 323	SP 3	HW 2.5	SR 117-2014	LR 3	SN□□0904
PSSNR/L 2525M-09	▲	▲	25	25	150	25	25.0	TSN 423	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SN□□1204
PSSNR/L 2020K-12	●	○	20	20	125	29	25.0						
PSSNR/L 2525M-12	●	○	25	25	150	29	32.0	RST 634	SP 66	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SN□□1906...
PSSNR/L 3232P-19	○	○	32	32	170	42	40.0						
PSSNR/L 4040S-19	○	○	40	40	250	42	50.0						
PSSNR/L 4040S-2507	○	○	40	40	250	53	50.0	TSN 85 <sup>(1)</sup>	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 8	SN□□25...
PSDNN 2020K-12	●	○	20	20	125	27	10.0	TSN 423	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SN□□1204
PSDNN 2525M-12	●	○	25	25	150	27	12.5						
PSDNN 3225P-19	○	○	32	25	170	41	13.0	RST 634	SP 66	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SN□□1906...
PSDNN 3232P-19	○	○	32	32	170	41	16.0						
PSDNN 4040S-25	○	○	40	40	250	49	20.0	TSN 85 <sup>(1)</sup>	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 8	SN□□25...
PSBNR/L 4040S-25	○	○	40	40	250	47	50.0						
PSBNR/L 5050T-25	○	○	50	50	300	47	60.0						

(1) SN□□2509...チップ使用時はTSN 84シートをお使い下さい。  
高圧クーラント対応ホルダーは、F9頁をご参照下さい。

適合チップはA38、A39頁をご参照下さい。



### PRGCR/L PRDCN

PRGCR

本図は右勝手を示す。

PRDCN

型番	在庫		寸法(mm)				γ <sub>a</sub> °	γ <sub>r</sub> °	付属品					適合チップ	
									シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー		
R	L	H=H <sub>i</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F									
PRGCR/L 4040S-25	○	○	40	40	250	30.0	50	0°	0°	TRC 25	SP 66	HW 4.0	SR 10402289	LR 25C	RCMX 2507...
PRGCR/L 5050T-32	○	○	50	50	300	33.5	60	0°	0°	TRC 32	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 32C	RCMX 3209...
PRDCN 4040S-25	○	○	40	40	250	80	20	0°	0°	TRC 25	SP 66	HW 4.0	SR 10402289	LR 25C	RCMX 2507...
PRDCN 5050U-32	○	○	50	50	350	90	25	0°	0°	TRC 32	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 32C	RCMX 3209...

適合チップはA47頁をご参照下さい。