


省スペース化に



カメラ、
照明器具の固定に



自由度の高い
マグネット固定ベース




L-519 フレキシブルアーム

51,920円(47,200)

在庫限り
デモ機
無料貸出

カメラレンズ、鏡筒を固定するアームです。(取付径 50mmφ)
自由な位置決めで作業スペースを効率よく使用できます。
関節部が作動し、幅広い対象物に使えます。
位置決めを確実にするロック機能付。
鏡筒に取り付けられる LED ライト用の電源コードを内蔵。
コードが邪魔にならず、快適に作業が行えます。
操作がしやすいハンドル付。




アーム有効長	509mm
クランプ最大開幅	55mm
重量	1.7kg(クランプ部を含む)
LEDライト用コード長さ	200mm

L-803 フレキシブルアーム

16,060円(14,600)

デモ機
無料貸出

複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。
照明等の取り付けに適した径の太い関節部を2箇所配置。
アーム本体を机に固定するクランプが付属。




アーム有効長	380mm
クランプ最大開幅	55mm
カメラネジ	1/4"×20山(JIS B7103)
重量	640g

L-505 マグネットベース

10,164円(9,240)

デモ機
無料貸出

強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定できます。
スイッチ1つで簡単脱着。
金属プレートが付属しているため、磁性がない面にも自立します。



吸着力	800N
重量	1.5kg
カメラネジ	1/4"×20山(JIS B7103)

■ベースプレート、長軸(300mm)付

L-808-3 ネジ変換アダプター

2,068円(1,880)

カメラ取付ネジ(1/4"×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
※L-709、L-711をL-505/L-803に取り付ける際に使用できます。

関連製品

L-859 モニター
63,140円(57,400)

仕様変更品
HDMI
デモ機
無料貸出

■サイズ: 11.6型ワイド

HDMI接続タイプの小型
(11.6型ワイド)フルHDモニター



P.147

マイクロ
スコープ
(PC用)

マイクロ
スコープ
(モニター用)

マイクロ
スコープ
(モニター付)

マイクロ
スコープ
(PC用赤外線仕様)

実体顕微鏡

照明

レンズ

ベース・
アーム

関連品

ルーペ・
ミラー

汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
クリーン
対策品

マイクロ
スコープ
顕微鏡

ハンダ
関連

バッグ
収納

メンテナンス
安全用品

クリーン
遮蔽ブース

電気工事士
試験

自転車工具