


✦ IK-51N




フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 2" (50.8 mm)
自重	Product Weight	自重	: 4.4 kg/ 43.1 N/ 9.7 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 350 kgf/ 3430 N/ 772 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415


✦ IK-13NM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 1/2" (12.7 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.07 kg/ 0.686 N/ 0.15 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 15 kgf/ 147 N/ 33 lbf

本体	Body	本体	: SCM415
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C


✦ IK-16NM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 5/8" (15.88 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.15 kg/ 1.47 N/ 0.33 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 25 kgf/ 245 N/ 55 lbf

本体	Body	本体	: SCM415
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C


✦ IK-19NM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 3/4" (19.05 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.22 kg/ 2.16 N/ 0.49 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 60 kgf/ 588 N/ 132 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415


✦ IK-22NM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 7/8" (22.23 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.37 kg/ 2.94 N/ 0.81 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 80 kgf/ 784 N/ 176 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

✦ IK-25NM




ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 1" (25.4 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.5 kg/ 4.9 N/ 1.1 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 100 kgf/ 980 N/ 221 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

ステンレス製 STAINLESS 不锈钢制

✦ IK-13SNM




二面幅: 21
Width: 21 [0.827"] 两面幅度: 21

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 1/2" (12.7 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.07 kg/ 0.686 N/ 0.15 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 15 kgf/ 147 N/ 33 lbf

本体	Body	本体	: SUS440C
メインボール	Main Ball	主球	: SUS440C
サブボール	Small Balls	小球	: SUS440C
キャップ	Cap	封蓋	: SUS303

✦ IK-16SNM



二面幅: 27
Width: 27 [1.063"] 两面幅度: 27

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: φ 5/8" (15.88 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.15 kg/ 1.47 N/ 0.33 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 25 kgf/ 245 N/ 55 lbf

本体	Body	本体	: SUS440C
メインボール	Main Ball	主球	: SUS440C
サブボール	Small Balls	小球	: SUS440C
キャップ	Cap	封蓋	: SUS303