


IS-19N




六角穴付止めネジ (脱着可)
Hexagon socket head screw (Removable)
内六角螺栓 (可拆卸)

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 7/8" (22.23 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.29 kg/ 2.84 N/ 0.64 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 100 kgf/ 980 N/ 221 lbf

本体	Body	本体	: SCM415
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: SPC
ボルト	Bolt	螺丝	: SCM435

IS-25N




フェルトシール付 With Felt Seal 有毡垫
六角穴付止めネジ (脱着可)
Hexagon socket head screw (Removable)
内六角螺栓 (可拆卸)

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 1" (25.4 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.6 kg/ 5.88 N/ 1.3 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 150 kgf/ 1470 N/ 331 lbf

本体	Body	本体	: SCM415
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: SPC
ボルト	Bolt	螺丝	: SCM435

IS-38N




フェルトシール付 With Felt Seal 有毡垫
六角穴付止めネジ (脱着可)
Hexagon socket head screw (Removable)
内六角螺栓 (可拆卸)

ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 1-1/2" (38.1 mm)
自重	Product Weight	自重	: 1.6 kg/ 15.7 N/ 3.5 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 250 kgf/ 2450 N/ 551 lbf

本体	Body	本体	: SCM415
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封蓋	: SPC
ボルト	Bolt	螺丝	: SCM435


IS-05SNM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 3/16" (4.76 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.003 kg/ 0.0294 N/ 0.01 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 5 kgf/ 49 N/ 11 lbf

本体	Body	本体	: S45CF
メインボール	Main Ball	主球	: SUS440C
サブボール	Small Balls	小球	: SUS440C
キャップ	Cap	封蓋	: A5056


IS-06SNM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 1/4" (6.35 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.011 kg/ 0.108 N/ 0.02 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 10 kgf/ 98 N/ 22 lbf

本体	Body	本体	: SWCH12
メインボール	Main Ball	主球	: SUS440C
サブボール	Small Balls	小球	: SUS440C
キャップ	Cap	封蓋	: A5056

IS-08SNM



ボールサイズ	Ball Size	球の大小	: ϕ 5/16" (7.94 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.021 kg/ 0.206 N/ 0.05 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 15 kgf/ 147 N/ 33 lbf

本体	Body	本体	: SWCH12
メインボール	Main Ball	主球	: SUS440C
サブボール	Small Balls	小球	: SUS440C
キャップ	Cap	封蓋	: A5056