

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

ウレタンボルト付 LSW-N-U

形状①



単位：mm


IQコード 080312

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUJ2)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.558)…1本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUJ2)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.558)…1本

※L, L2寸法についてはP.558「SBUH」をご参照ください。

ウレタンボルト付 LSW-N-U

形状②




単位：mm

IQコード 080313

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUJ2)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUJ2)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本

※L, L2寸法についてはP.558「SBUH」をご参照ください。

位置決め用 LSX




単位：mm

IQコード 080109

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本

ウレタン付 LSXU




単位：mm

IQコード 080207

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個

ウレタンボルト付 LSX-U



単位：mm

IQコード 080307

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本

※L, L2寸法についてはP.558「SBUH」をご参照ください。

※本製品は練岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

リニアストップパー

セットベース

LSG

LSD

LSC

LSE

LSM

LSF

LSV

LSW

LSX

LSY

LSZ

抜け止め用

コンパクト

ストップブロック

ストップボルト
ウレタンボルト