

ミニ12







仕 様	
品 名	ミニ12
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0
全 長	185mm
質 量	210g
梱 包	プラスチックパックで1箱6コ入
型 番	M12
標準価格	
税込価格	6,930円
本体価格	6,600円 消費税 330円

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●			

- JIS C 9711適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください

PALM-125







仕 様	
品 名	PALM-125
適 用	銅線用裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0、5.5、
全 長	176mm
質 量	240g
梱 包	プラスチックパックで1箱6コ入
型 番	PALM125
標準価格	
税込価格	7,770円
本体価格	7,400円 消費税 370円


サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●	●		

- JIS C 9711適合

5N18











仕 様	
品 名	5N18
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0、3.5、5.5、8
全 長	275mm
質 量	430g
梱 包	プラスチックパックで1箱6コ入
型 番	5N18
標準価格	
税込価格	6,510円
本体価格	6,200円 消費税 310円

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●	●	●	

- JIS C 9711適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください
- 3.5mmは5.5mmでご使用ください

214A



仕 様	
品 名	214A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	2.0、3.5、5.5、8、14
全 長	297mm
質 量	570g
梱 包	プラスチックパックで1箱6コ入
型 番	214A
標準価格	
税込価格	12,285円
本体価格	11,700円 消費税 585円

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲		●	●	●	●

- JIS C 9711適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください
- 3.5mmは5.5mmでご使用ください

IS-1







仕 様	
品 名	IS-1
適 用	リングスリーブ
範 囲	㊦・小・中・大
全 長	290mm
質 量	480g
梱 包	プラスチックパックで1箱6コ入
型 番	IS1
標準価格	
税込価格	7,350円
本体価格	7,000円 消費税 350円

サイズ	㊦	小	中	大
範 囲	●	●	●	●

- JIS C 9711適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください