


プラグ Plug 插头


新型バルブの採用で、
流量UPしました!

Flow rate is increased by adopting
new type valve!
采用新型单向阀，大大提高了流量!




Mounting hose size
of the other side
(inside diameter: φmm)

相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量(g)	A	B1	S	L	H(六角)	型式 Model
7	5	25	5	9	53	17	JT-02W
10	6	24	7	11.5	52	17	JT-03W
13	7	24	7	15	52	17	JT-04W



Mounting internal thread
size of the other side


相手側取付け メネジサイズ	Weight(g) 重量(g)	A	B1	S	L	H(六角)	型式 Model
Rc 1/4 (PT)	5	14	6	R1/4 (PT)	42	17	JS-02W
Rc 3/8 (PT)	6	14	7.2	R3/8 (PT)	42	17	JS-03W
Rc 1/2 (PT)	9	16.5	14	R1/2 (PT)	43.5	22	JS-04W



Oリング内蔵
O-ring contained

Mounting external thread
size of the other side

相手側取付け オネジサイズ	Weight(g) 重量(g)	A	S	L	H(六角)	型式 Model
R 1/4 (PT)	5	10	Rc 1/4 (PT)	32	19	JF-02W



Mounting hose size
of the other side
(inside diameter: φmm)


相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量(g)	A	B	H1(六角)	H2(六角)	型式 Model
5	12	22	4	19	22	JN-5W
6.5	12	22	5.5	19	22	JN-6.5W
8	14	22	7	22	22	JN-8W
8.5	14	22	7	22	22	JN-8.5W
9	16	22	7	24	24	JN-9W





■ 流量表 Flow rate

流体: 水
Fluid: Water
測定条件
Measurement condition
圧力: 0~0.5MPa (0~5kgf/cm²)
Pressure
温度: 常温水 20±15°C
Temp: normal temperature water


■ タケノコタイプ Barb type



■ ネジタイプ Thread type



■ ナットタイプ Nut type



⚠️ ご注意

★この流量特性グラフは、[流れ方向:ソケット→プラグ]のデータのみを記載しています。★この流量特性グラフは、あくまで目安です。ご使用の配管・ポンプ・先端出口のツール等や、使用環境・使用条件などにより異なりますので、製品の流量特性を保証するものではありません。必ず実際の使用条件下でご確認のうえ、ご自身の判断でご使用下さい。★接続形状によっては、最小断面積が異なります。

Attention! ★This flow rate characteristic graph shows only data of the flow direction and just approximation. ★It is dependant on piping, pump, tools of exit tip etc and working atmosphere, working condition and so on and doesn't guarantee the characteristics of products. Please use them by your decision always after confirming it under actual use condition. ★Minimum area of cross section is dependant on connecting form.

注意! ★本流量特性図表、只記載了【流向:插座→插头】的数据。★本流量特性图表的数据为试验中目测数值。根据所使用的管道、泵、终端出口的工具,及使用环境、使用条件等不同而不同,所以不能保证产品的流量特性。请务必在实际使用条件下,依据个人判断进行使用。★根据连接形状不同最小横断面积也不同。

プラスチックジョイント

エア

エア&ウォーター

ウォーター

PPPE

エアダスター

シヨプラスチックII

オプション

フィルター:ホース

ODM・OEM

ハッピージェット