

## テープ連結ねじ

 KN村田産業

全ねじ

デュラルコート

国土交通大臣  
認定品

ボードビス





内箱



外箱

深い「角穴シボリ」形状をもつ特許品のテープの採用により、差し込まれたねじが所定位置にしっかりと固定され、頭浮きもなく、等間隔で一直線状に整列しているため、ねじ詰まりや打ち損じが少ないテープ連結ねじ。

| 商品コード    | 品番             | ねじ呼び寸法<br>(外寸×頭径×長さ) | 入数                  | 定価<br>(円/ケース) |
|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 31560100 | MTB-25(KT3925) | (3.9×8.0×25.0)       | 50本<br>×20連<br>×4内箱 | 14,000円       |
| 31560105 | MTB-28(KT3928) | (3.9×8.0×28.0)       |                     | 15,200円       |
| 31560110 | MTB-32(KT3932) | (3.9×8.0×32.0)       |                     | 16,400円       |
| 31560115 | MTB-41(KT3941) | (3.9×8.0×41.0)       |                     | 19,600円       |



深い角穴シボリにより  
ねじが浮かずゆるまない

## ロール連結ねじ

 KN村田産業

全ねじ

デュラルコート

国土交通大臣  
認定品

ボードビス



| 商品コード    | 品番               | ねじ呼び寸法<br>(外寸×頭径×長さ) | 入数                  | 定価<br>(円/ケース) |
|----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 31561100 | MRB39-25(KT3925) | (3.9×8.0×25.0)       | 100本<br>×20巻<br>×2箱 | 10,800円       |
| 31561105 | MRB39-28(KT3928) | (3.9×8.0×28.0)       |                     | 11,600円       |
| 31561110 | MRB39-32(KT3932) | (3.9×8.0×32.0)       |                     | 12,400円       |
| 31561115 | MRB39-41(KT3941) | (3.9×8.0×41.0)       |                     | 14,800円       |

全ねじ

ディスコ



軽天ビス



| 商品コード    | 品番       | ねじ呼び寸法<br>(外寸×頭径×長さ) | 入数                  | 定価<br>(円/ケース) |
|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------|
| 31566000 | MRK35-25 | (3.5×8.0×25.0)       | 100本<br>×20巻<br>×2箱 | 11,600円       |
| 31566010 | MRK35-28 | (3.5×8.0×28.0)       |                     | 12,400円       |
| 31566020 | MRK35-32 | (3.5×8.0×32.0)       |                     | 14,800円       |
| 31566040 | MRK35-41 | (3.5×8.0×41.0)       |                     | 16,400円       |

## ラップ頭 H.Lねじ ラスパート (鋼製下地、木下地兼用)

 KNフジニッテ

ラスパート

国土交通大臣  
認定品

| 商品コード    | 品番     | サイズ      | 入数          | 定価<br>(円/ケース) | 国土交通省大臣認定<br>認定番号        |
|----------|--------|----------|-------------|---------------|--------------------------|
| 89132005 | PR3925 | 3.9×25.0 | 100本×20巻×2箱 | 9,200円        | —                        |
| 89132006 | PR3928 | 3.9×28.0 | 100本×20巻×2箱 | 10,000円       | TBFC-0018<br>(せっこうボード)   |
| 89132007 | PR3932 | 3.9×32.0 | 100本×20巻×2箱 | 10,800円       | TBFC-0068<br>(強化せっこうボード) |
| 89132009 | PR3941 | 3.9×41.0 | 100本×20巻×2箱 | 13,200円       |                          |

## ラップ頭 コースねじ ラスパート (木下地用)

 KNフジニッテ

ラスパート



| 商品コード    | 品番      | サイズ      | 入数          | 定価<br>(円/ケース) |
|----------|---------|----------|-------------|---------------|
| 89132701 | PRC3925 | 3.9×25.0 | 100本×20巻×2箱 | 9,200円        |
| 89132702 | PRC3928 | 3.9×28.0 | 100本×20巻×2箱 | 10,000円       |
| 89132703 | PRC3932 | 3.9×32.0 | 100本×20巻×2箱 | 10,800円       |
| 89132704 | PRC3941 | 3.9×41.0 | 100本×20巻×2箱 | 13,200円       |