



PIPE HEATER

投込み湯沸器

冷たい水を、すぐお湯に！！



WPS-110RL (100V 1000W)
温度調節器付



・WPS-110RL

品番	WPS-110RL
用途	水の加熱用
材質	ヒーター部 / 銅・ニッケルメッキ コントロールボックス部 / ABS樹脂
定格電圧 (V) / 電力 (W)	100V / 1000W
定格電流 (A)	10A
温度調節範囲 (°C)	0~80°C

いつでも、どこでも手軽に温水が作れます。



汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。

ご使用方法は、ポリバケツ等に差し込んで電気を入れるだけ、また、ポリバケツの底を痛めない安全設計になっています。



生産物賠償責任保険加入

電気製品の安全マーク

電熱ヒーターのトータルプランナー



株式会社 加島

日本電熱機工業協同組合員

本社・工場 / 〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目10番7号



TEL. (06) 6922-5541
FAX. (06) 6922-5545・5602
ホームページ <http://www.kashima-hot.co.jp>
Eメール info@kashima-hot.co.jp



- 電熱線・帯 ●各種抵抗材 ●高温電熱材エスイット及カンタル ●炭化珪素発熱材 ●耐熱銅鑄材 ●材料及加工品
- シーズヒーター ●カートリッジヒーター ●耐高温湿カートリッジヒーター ●バンドヒーター ●プレートヒーター ●マイカヒーター ●ストリップヒーター ●構造ヒーター (アルミ・真鍮・銅) ●マイクロヒーター ●セラミックヒーター ●シリコンゴム・ガラスヒーター (ワイヤー・リボン状)
- 近赤外線ヒーター (ランプ) ●遠赤外線ヒーター ●超遠赤外線ヒーター ●石英管応用ヒーター (液用) ●赤外線ランプ ●高出力ランプヒーター (キセノン) ●紫外線ランプ ●反射器 (水空式冷却)
- 温度制御器 ●液膨式サーモスタット ●温度指示計 ●温度センサー (熱電対・抵抗体・サーミスタ) ●シースタイプ ●サイリスタ応用製品 ●ロボット・ショー用品
- 石英ガラス ●セラミックス ●マイカ ●焼結マイカ ●シリコンゴム・テフロン材料及加工製品
- 耐熱電線 (ガラス・テフロン・ゴム) ●補償導線 ●シリコンガラス・ゴム ●テフロンチューブ
- 熱風発生機 ●高温流体加熱器 ●恒温槽 ●電気炉 ●乾燥機及装置 ●電熱応用装置 ●サウナバスヒーター ●電熱制御装置