

エビ超硬ホルソー（薄板用スタンダードタイプ）

HOLE SAWS


- 抜群の切れ味で、厚み4mmのステンレスもラクラク穴あけしかも長寿命
- 位置決めの良いセンタードリルを使用、さらにチタンコーティングで切れ味持続
- 刃数が多いので安定した性能を発揮します

■適応被削材

- ステンレス（4mm以下）、鋼板（4mm以下）、銅、鋳鉄、アルミ板等の金属系材
- 木材、合板、合成樹脂等の木系材
- 石膏ボード、人造大理石等の軟質系窯業材

■適用工具

- 電気ドリル（鉄工用：回転モード）
ボール盤（手動送りのみ、自動送り不可）




薄板用スタンダード

H015S~100S



寸法図



△注意

ボール盤での自動送りには、使用しないでください。

TiNコーティング（ドリル部分のみ）

品番コード	刃数	刃先径(A)	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	刃数	刃先径(A)	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	刃数	刃先径(A)	参考価格	JANコード (4963202-)
H015S	4	φ15mm	4,790円	081085	H032S	7	φ32mm	6,410円	080774	H049S	11	φ49mm	9,880円	080460
H016S	4	φ16mm	4,790円	081122	H033S	7	φ33mm	6,410円	080811	H050S	12	φ50mm	9,880円	080507
H017S	4	φ17mm	4,790円	081160	H034S	7	φ34mm	6,410円	080859	H051S	12	φ51mm	10,980円	080545
H018S	4	φ18mm	4,790円	079914	H035S	8	φ35mm	6,410円	080897	H052S	12	φ52mm	10,980円	080583
H019S	4	φ19mm	4,790円	080255	H036S	8	φ36mm	7,470円	080934	H053S	12	φ53mm	10,980円	080620
H020S	5	φ20mm	4,790円	080293	H037S	8	φ37mm	7,470円	080972	H054S	12	φ54mm	10,980円	080668
H021S	5	φ21mm	4,790円	080330	H038S	8	φ38mm	7,470円	081016	H055S	13	φ55mm	10,980円	080705
H022S	5	φ22mm	4,790円	080378	H039S	9	φ39mm	7,470円	081054	H060S	13	φ60mm	14,940円	080903
H023S	5	φ23mm	4,790円	080415	H040S	9	φ40mm	7,470円	081092	H065S	13	φ65mm	17,530円	081108
H024S	5	φ24mm	4,790円	080453	H041S	9	φ41mm	8,600円	081139	H070S	13	φ70mm	18,970円	081276
H025S	6	φ25mm	4,790円	080491	H042S	10	φ42mm	8,600円	081177	H075S	14	φ75mm	20,510円	081474
H026S	6	φ26mm	5,530円	080538	H043S	10	φ43mm	8,600円	080224	H080S	14	φ80mm	22,050円	081672
H027S	6	φ27mm	5,530円	080576	H044S	10	φ44mm	8,600円	080262	H085S	16	φ85mm	24,410円	081870
H028S	6	φ28mm	5,530円	080613	H045S	11	φ45mm	8,600円	080309	H090S	16	φ90mm	26,780円	082075
H029S	6	φ29mm	5,530円	080651	H046S	11	φ46mm	9,880円	080347	H095S	16	φ95mm	27,880円	081283
H030S	7	φ30mm	5,530円	080699	H047S	11	φ47mm	9,880円	080385	H0100S	18	φ100mm	29,680円	081481
H031S	7	φ31mm	6,410円	080736	H048S	11	φ48mm	9,880円	080422					

■エビ超硬ホルソーセット

品番コード	セット内容	参考価格	JANコード (4963202-)
HOS-ASET	21×2ヶ 27×2ヶ 33×1ヶ	27,040円	083928
HOS-BSET	22×2ヶ 28×2ヶ 34×1ヶ	27,040円	083966

