



## 外大マガリ

材質：塩化ビニル



●大きな外曲がりの接続に使用します。


ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDLS6151	MDLS6152	MDLS6153	MDLS6155	200.0	150.0	450.0	1	受	21,100
6号200型	MDLS6201	MDLS6202	MDLS6203	MDLS6205	200.0	200.0	500.0	1		29,100
7号	MDLS71	MDLS72	MDLS73	MDLS75	250.0	100.0	400.0	1		22,300
7号150型	MDLS7151	MDLS7152	MDLS7153	MDLS7155	250.0	150.0	450.0	1		25,700
7号200型	MDLS7201	MDLS7202	MDLS7203	MDLS7205	250.0	200.0	500.0	1		30,200
8号	MDLS81	MDLS82	MDLS83	MDLS85	300.0	100.0	450.0	1		24,600
8号150型	MDLS8151	MDLS8152	MDLS8153	MDLS8155	300.0	150.0	500.0	1		28,100
8号200型	MDLS8201	MDLS8202	MDLS8203	MDLS8205	300.0	200.0	600.0	1		32,000

## ブンキボックス

材質：ASA / 塩化ビニル





ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをビスで取付けます。複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。

材質：ASA

材質：塩化ビニル

●複数方向への分岐に使用します。




2号、3号、3号40型、4号

4号100型、120型、130×60型、

●ノンホールは0・1・2号兼用ノックアウト付です。

5号、5号70型、5号150型、6号



●2方向以上は受注生産品になります。また、別途加工費がかかりますので、価格についてはお問い合わせください。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L	ω	h			
ノンホール	MDB201	MDB202	MDB203	MDB205	110.0	60.5	110.0	-	-	1		2,100
2号	MDB211	MDB212	MDB213	MDB215	110.0	60.5	110.0	60.5	40.5	1		2,100
3号	MDB311	MDB312	MDB313	MDB315	130.0	80.5	130.0	80.5	60.5	1		4,550
3号40型	MDB3411	MDB3412	MDB3413	MDB3415	130.0	61.5	130.0	80.5	41.5	1		4,550
4号	MDB411	MDB412	MDB413	MDB415	150.0	100.5	150.0	100.5	80.5	1		5,700
4号100型	MDB41011	MDB41012	MDB41013	MDB41015	150.0	105.5	150.0	101.5	101.5	1		5,700
120型	MDB1211	MDB1212	MDB1213	—	197.0	35.5	197.0	121.5	31.5	1		5,700
130×60型	MDB13611	MDB13612	MDB13613	MDB13615	247.0	65.5	247.0	131.5	61.5	1		8,000
5号	MDB511	MDB512	MDB513	MDB515	247.0	105.5	247.0	151.5	101.5	1		11,000
5号70型	MDB5711	MDB5712	MDB5713	MDB5715	247.0	75.5	247.0	151.5	71.5	1		11,000
5号150型	MDB51511	MDB51512	MDB51513	MDB51515	247.0	155.5	247.0	151.5	151.5	1		11,000
6号	MDB611	MDB612	MDB613	MDB615	297.0	105.5	297.0	201.5	101.5	1		13,000

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P95をご覧ください。

G  
エムケーダクト付属品