






エムケーダクト® 付属品

外マガリ

材質：塩化ビニル



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号

6号150型～8号200型

ペースにエムケーダクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

●外曲がりの直角接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
3号40型	MDS3401	MDS3402	MDS3403	MDS3405	80.0	40.0	85.0	1	受	2,800
4号100型	MDS4101	MDS4102	MDS4103	MDS4105	100.0	100.0	160.0	1		4,700
120型	MDS1201	MDS1202	MDS1203	—	120.0	30.0	90.0	1		4,700
130×60型	MDS1361	MDS1362	MDS1363	MDS1365	130.0	60.0	120.0	1		4,700
5号	MDS151	MDS152	MDS153	MDS155	150.0	100.0	160.0	1		8,400
5号70型	MDS5701	MDS5702	MDS5703	MDS5705	150.0	70.0	130.0	1		8,400
5号150型	MDS5151	MDS5152	MDS5153	MDS5155	150.0	150.0	210.0	1		8,400
6号	MDS161	MDS162	MDS163	MDS165	200.0	100.0	180.0	1		8,500
6号150型	MDS6151	MDS6152	MDS6153	MDS6155	200.0	150.0	250.0	1		20,900
6号200型	MDS6201	MDS6202	MDS6203	MDS6205	200.0	200.0	300.0	1		23,600
7号	MDS171	MDS172	MDS173	MDS175	250.0	100.0	200.0	1	19,500	
7号150型	MDS7151	MDS7152	MDS7153	MDS7155	250.0	150.0	250.0	1	22,500	
7号200型	MDS7201	MDS7202	MDS7203	MDS7205	250.0	200.0	300.0	1	26,100	
8号	MDS181	MDS182	MDS183	MDS185	300.0	100.0	200.0	1	22,100	
8号150型	MDS8151	MDS8152	MDS8153	MDS8155	300.0	150.0	250.0	1	25,400	
8号200型	MDS8201	MDS8202	MDS8203	MDS8205	300.0	200.0	300.0	1	29,300	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P92をご覧ください。

G
エムケーダクト付属品