




エムケーダクト® 付属品

T型ブンキ

材質：塩化ビニル



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。

●T字の分岐接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	MDT01	MDT02	MDT03	MDT05	37.0	20.0	150.0	1	受	1,700
1号	MDT11	MDT12	MDT13	MDT15	37.0	30.0	150.0	1		1,700
2号	MDT21	MDT22	MDT23	MDT25	55.0	40.0	170.0	1		2,200
3号	MDT31	MDT32	MDT33	MDT35	74.4	60.0	220.0	1		4,000
3号40型	MDT3401	MDT3402	MDT3403	MDT3405	74.4	40.0	220.0	1		4,000
4号	MDT41	MDT42	MDT43	MDT45	94.0	80.0	240.0	1		4,850
4号100型	MDT4101	MDT4102	MDT4103	MDT4105	94.0	100.0	240.0	1		4,850
120型	MDT1201	MDT1202	MDT1203	—	113.0	30.0	320.0	1		4,850
130×60型	MDT1361	MDT1362	MDT1363	MDT1365	74.4	60.0	320.0	1		4,850
5号	MDT51	MDT52	MDT53	MDT55	142.0	100.0	390.0	1		7,400
5号70型	MDT5701	MDT5702	MDT5703	MDT5705	142.0	70.0	390.0	1		7,400
5号150型	MDT5151	MDT5152	MDT5153	MDT5155	142.0	150.0	390.0	1		7,400
6号	MDT61	MDT62	MDT63	MDT65	192.0	100.0	440.0	1		9,500
6号150型	MDT6151	MDT6152	MDT6153	MDT6155	192.0	150.0	440.0	1		21,300
6号200型	MDT6201	MDT6202	MDT6203	MDT6205	192.0	200.0	440.0	1		21,800
7号	MDT71	MDT72	MDT73	MDT75	242.0	100.0	550.0	1		22,700
7号150型	MDT7151	MDT7152	MDT7153	MDT7155	242.0	150.0	550.0	1		23,400
7号200型	MDT7201	MDT7202	MDT7203	MDT7205	242.0	200.0	550.0	1		24,200
8号	MDT81	MDT82	MDT83	MDT85	292.0	100.0	600.0	1		23,400
8号150型	MDT8151	MDT8152	MDT8153	MDT8155	292.0	150.0	600.0	1		24,000
8号200型	MDT8201	MDT8202	MDT8203	MDT8205	292.0	200.0	600.0	1	24,800	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P92をご覧ください。

G

エムケーダクト付属品