


エムケーダクト® 付属品

ジョイントカバー (0～6号)


材質：ASA




●接続部の化粧用に使用します。



0～4号の内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。



ケーブルを引込む際の、見切り線部分の隙間隠しとしてもご使用できます。



エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	MDJC01	MDJC02	MDJC03	MDJC05	44.4	22.2	30.0	1		100
1号	MDJC11	MDJC12	MDJC13	MDJC15	44.4	32.2	30.0	1		110
2号	MDJC21	MDJC22	MDJC23	MDJC25	65.4	42.7	35.0	1		160
3号	MDJC31	MDJC32	MDJC33	MDJC35	85.4	62.7	40.0	1		285
3号40型	MDJC3401	MDJC3402	MDJC3403	MDJC3405	86.5	43.8	40.0	1		285
4号	MDJC41	MDJC42	MDJC43	MDJC45	105.4	82.7	50.0	1		400
4号100型	MDJC4101	MDJC4102	MDJC4103	MDJC4105	107.0	104.1	50.0	1		520
130×60型	MDJC1361	MDJC1362	MDJC1363	MDJC1365	135.4	62.7	50.0	1		500
5号	MDJC51	MDJC52	MDJC53	MDJC55	159.0	106.1	50.0	1		650
5号70型	MDJC5701	MDJC5702	MDJC5703	MDJC5705	159.0	76.1	50.0	1		650
5号150型	MDJC5151	MDJC5152	MDJC5153	MDJC5155	159.0	156.1	50.0	1		750
6号	MDJC61	MDJC62	MDJC63	MDJC65	209.0	106.1	50.0	1		800



※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

ジョイントカバー (6号150型～8号200型)

材質：塩化ビニル



●接続部の化粧用に使用します。



エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDJC6151	MDJC6152	MDJC6153	MDJC6155	210.0	152.0	50.0	1	受	1,660
6号200型	MDJC6201	MDJC6202	MDJC6203	MDJC6205	210.0	202.0	50.0	1		2,050
7号	MDJC71	MDJC72	MDJC73	MDJC75	260.0	102.0	50.0	1		1,660
7号150型	MDJC7151	MDJC7152	MDJC7153	MDJC7155	260.0	152.0	50.0	1		1,960
7号200型	MDJC7201	MDJC7202	MDJC7203	MDJC7205	260.0	202.0	50.0	1		2,350
8号	MDJC81	MDJC82	MDJC83	MDJC85	310.0	102.0	50.0	1		1,960
8号150型	MDJC8151	MDJC8152	MDJC8153	MDJC8155	310.0	152.0	50.0	1		2,350
8号200型	MDJC8201	MDJC8202	MDJC8203	MDJC8205	310.0	202.0	50.0	1		2,840