



コネクター

材質：塩化ビニル



- ダクトとT型ブキの接続時、内側に使用します。



エムケーダクトのベースに接着します。


■規格表

号数	品番 グレー	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDC01	37.5	9.5	45.0	1	受	220
1号	MDC11	40.0	19.0	45.0	1		220
2号	MDC21	57.0	25.0	50.0	1		300
3号	MDC31	78.0	38.0	60.0	1		470
3号40型	MDC3401	75.6	18.0	60.0	1		470
4号	MDC41	98.0	57.0	60.0	1		770
4号100型	MDC41	98.0	57.0	60.0	1		770
120型	MDC1201	114.0	9.5	75.0	1		770
130×60型	MDC1361	127.0	38.0	75.0	1		1,250
5号	MDC51	146.0	73.0	100.0	1		1,250
5号70型	MDC5701	143.7	40.0	100.0	1		1,250
5号150型	MDC51	146.0	73.0	100.0	1		1,250
6号	MDC61	196.0	77.0	100.0	1		1,550
6号150型	MDC6151	203.0	118.0	200.0	1		2,350
6号200型	MDC6201	206.0	168.0	200.0	1		3,330
7号	MDC71	250.0	68.0	200.0	1		2,350
7号150型	MDC7151	253.0	118.0	200.0	1		3,130
7号200型	MDC7201	256.0	168.0	200.0	1		3,720
8号	MDC81	300.0	68.0	200.0	1		3,130
8号150型	MDC8151	303.0	118.0	200.0	1		3,720
8号200型	MDC8201	306.0	168.0	200.0	1	4,310	


※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。

ジョイント

材質：塩化ビニル



- ダクト同士の接続時、内側に使用します。



エムケーダクトのベースに接着します。

■規格表

号数	品番 グレー	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDJ01	37.5	9.5	90.0	1	受	170
1号	MDJ11	40.0	19.0	90.0	1		170
2号	MDJ21	57.0	25.0	90.0	1		240
3号	MDJ31	78.0	38.0	120.0	1		420
3号40型	MDJ3401	75.6	18.0	120.0	1		420
4号	MDJ41	98.0	57.0	120.0	1		640
4号100型	MDJ41	98.0	57.0	120.0	1		640
120型	MDJ1201	114.0	9.5	150.0	1		640
130×60型	MDJ1361	127.0	38.0	150.0	1		950
5号	MDJ51	146.0	73.0	200.0	1		1,250
5号70型	MDJ5701	143.7	40.0	200.0	1		1,250
5号150型	MDJ51	146.0	73.0	200.0	1		1,250
6号	MDJ61	196.0	77.0	200.0	1		1,500
6号150型	MDJ6151	203.0	118.0	200.0	1		2,300
6号200型	MDJ6201	206.0	168.0	200.0	1		3,280
7号	MDJ71	250.0	68.0	200.0	1		2,300
7号150型	MDJ7151	253.0	118.0	200.0	1		3,080
7号200型	MDJ7201	256.0	168.0	200.0	1		3,670
8号	MDJ81	300.0	68.0	200.0	1		3,080
8号150型	MDJ8151	303.0	118.0	200.0	1		3,670
8号200型	MDJ8201	306.0	168.0	200.0	1	4,260	

※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。