



ジョイントプレート

材質：ASA



- ダクトカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。
- ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。
- ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。

カバーに隙間がある場合に使用し、隙間部分のベースにはめ込みます。



■規格表

| 号数 | 品番 | | | | サイズ(mm) | | | | 梱包数 1箱 | 納期 区分 | 標準価格 (円)(1個) |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|-----------|----------|-----------------|
| | グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | ℓ | | | |
| 3号 | MDJP31 | MDJP32 | MDJP33 | MDJP35 | 80.0 | 13.0 | 50.0 | 20.0 | 1 | | 285 |
| 4号 | MDJP41 | MDJP42 | MDJP43 | MDJP45 | 100.0 | 13.8 | 50.0 | 20.0 | 1 | | 360 |
| 130×60型 | MDJP1301 | MDJP1302 | MDJP1303 | MDJP1305 | 130.0 | 13.0 | 50.0 | 20.0 | 1 | | 500 |
| 5号 | MDJP51 | MDJP52 | MDJP53 | MDJP55 | 150.0 | 15.3 | 50.0 | 20.0 | 1 | | 540 |
| 6号 | MDJP61 | MDJP62 | MDJP63 | MDJP65 | 200.0 | 15.3 | 50.0 | 20.0 | 1 | | 720 |

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P90をご覧ください。

コンビネーション

材質：ASA



- 天井からのケーブル引出しに使用します。
- 両面テープ付き（内側）です。
- 130×60型は本体かん合方式です。

エムケーダクトの上からはめ込みます。

■規格表

| 号数 | 品番 | | | | サイズ(mm) | | | | 梱包数 1袋 | 納期 区分 | 標準価格 (円)(1個) |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|------|-----------|----------|-----------------|
| | グレー | ホワイト | ミルキーホワイト | クリーム | W | H | L | h | | | |
| 0号 | MDCB01 | MDCB02 | MDCB03 | MDCB05 | 45.9 | 60.0 | 80.0 | 22.6 | 1 | | 470 |
| 1号 | MDCB11 | MDCB12 | MDCB13 | MDCB15 | 45.9 | 60.0 | 80.0 | 32.6 | 1 | | 500 |
| 2号 | MDCB21 | MDCB22 | MDCB23 | MDCB25 | 66.9 | 70.0 | 80.0 | 43.1 | 1 | | 520 |
| 3号 | MDCB31 | MDCB32 | MDCB33 | MDCB35 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 63.0 | 1 | | 600 |
| 3号40型 | MDCB3401 | MDCB3402 | MDCB3403 | MDCB3405 | 87.0 | 80.0 | 100.0 | 43.0 | 1 | | 600 |
| 4号 | MDCB41 | MDCB42 | MDCB43 | MDCB45 | 107.0 | 120.0 | 100.0 | 83.0 | 1 | | 900 |
| 130×60型 | MDCB1361 | MDCB1362 | MDCB1363 | MDCB1365 | 137.4 | 100.0 | 100.0 | 62.5 | 1 | 1,150 | |

※ 3号、130×60型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P93をご覧ください。