



エムケーダクト® フリーコンセントシリーズ 付属品

DC フレーム


材質：難燃 ABS




- 100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。
- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。
- 器具取付用皿ビス (M4) を1連は2個、2連は4個付属しています。



DCフレームの適合



DCフレーム1連の場合
縦：3号に設置可能
横：130×60型に設置可能




DCフレーム2連の場合
縦：130×60型に設置可能
横：130×60型に設置可能

■規格表


号数	品番					サイズ(mm)					梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	ライトベージュ	W	H	L	ω	ℓ			
DCフレーム1連	DCF11	DCF12	DCF13	DCF15	DCF17	80.0	14.5	130.0	50.0	71.5	1		570
DCフレーム2連	DCF21	DCF22	DCF23	DCF25	DCF27	130.0	14.5	130.0	100.0	71.5	1		1,200

ジョイントプレート

材質：ASA



- ダクトカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。
- ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。
- ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。




カバーに隙間がある場合に使用し、隙間部分のベースにはめ込みます。

■規格表



号数	品番					サイズ(mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	ライトベージュ	W	H	L	ℓ			
3号	MDJP31	MDJP32	MDJP33	MDJP35	MDJP37	80.0	13.0	50.0	20.0	1		285
130×60型	MDJP1301	MDJP1302	MDJP1303	MDJP1305	MDJP1307	130.0	13.0	50.0	20.0	1		500

H型ケーブルパッチン®

材質：ASA



- エムケーダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。
- 結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。



エムケーダクトのベースにはめ込みます。

■規格表

号数	品番	サイズ(mm)					梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	W	H	L	ω	h			
130×60型	MDGH1361	125.6	41.0	51.0	110.0	26.5	1	500	