



エムケーダクト® 付属品

DCホルダー

材質：難燃 ABS



- コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- 器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。
- 器具取付け用ビス(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。



規格表

| 種類 | 品番 | | | | サイズ (mm) | | | | | 梱包数 1袋 | 納期 区分 | 標準価格 (円)(1個) |
|---------|--------|--------|---------|--------|----------|------|-------|------|------|-----------|----------|-----------------|
| | グレー | ホワイト | ミルクホワイト | クリーム | W | H | L | ω | ℓ | | | |
| 1号1個用 | DHF111 | DHF112 | DHF113 | DHF115 | 40.0 | 14.0 | 80.0 | 23.2 | 28.4 | 1 | | 390 |
| 2号1個用 | DHF211 | DHF212 | DHF213 | DHF215 | 60.0 | 13.5 | 80.0 | 23.2 | 28.4 | 1 | | 430 |
| 2号3個用 | DH221 | DH222 | DH223 | DH225 | 60.0 | 13.5 | 130.0 | 28.4 | 69.2 | 1 | | 330 |
| 3号1個用 | DHF311 | DHF312 | DHF313 | DHF315 | 80.0 | 17.0 | 130.0 | 23.2 | 28.4 | 1 | | 830 |
| 3号3個用 | DH321 | DH322 | DH323 | DH325 | 80.0 | 17.0 | 130.0 | 28.4 | 69.2 | 1 | | 670 |
| 120型3個用 | DH1211 | DH1212 | DH1213 | — | 120.0 | 33.0 | 130.0 | 28.4 | 69.2 | 1 | | 1,400 |

* 1号1個用、2号1個用、3号1個用には取付枠(金具)を付属しています。

ダクトコンセント

材質：難燃 ABS



- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。

エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。

規格表

| 種類 | 品番 | | | | サイズ (mm) | | | | | 梱包数 1袋 | 納期 区分 | 標準価格 (円)(1個) | |
|----|----------|--------|---------|--------|----------|------|------|-------|------|-----------|----------|-----------------|-------|
| | グレー | ホワイト | ミルクホワイト | クリーム | W | H | L | ω | ℓ | | | | |
| 1号 | 1個用平行 | DCH111 | DCH112 | DCH113 | DCH115 | 40.0 | 14.0 | 80.0 | 23.2 | 28.4 | 1 | | 1,050 |
| 2号 | 1個用平行 | DCH211 | DCH212 | DCH213 | DCH215 | 60.0 | 13.5 | 80.0 | 23.2 | 28.4 | 1 | | 1,150 |
| | 2個用平行 | DCH221 | DCH222 | DCH223 | DCH225 | 60.0 | 13.5 | 130.0 | 28.4 | 69.2 | 1 | | 1,250 |
| | 2個用抜止め接地 | DCA231 | DCA232 | DCA233 | DCA235 | 60.0 | 13.5 | 130.0 | 28.4 | 69.2 | 1 | | 2,350 |