

**CM6012**

スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセット。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。  
Set of Standard Rotary handpiece and Mini Belt Sander.  
Excellent set for cutting non-ferrous metals such as aluminum.



セット内容 This combination set includes:

C2012	D.C. パワーパック D.C. POWER PACK (100V±5%)	1
M212H	スタンダードロータリー Standard Rotary	1
BS312	ミニベルトサンダー Mini Belt Sander	1
RM11	ラバークレイドル Rubber Cradle	2
BX01	キャリングケース Carrying Case	1

海外向けに次の2種類を用意しています。  
The following 2 types are available for use with different input voltage:

**CM6112**  
パワーパックの入力電圧: 115V±5%  
POWER PACK C2112: 115V±5%

**CM6212**  
パワーパックの入力電圧: 230V±5%  
POWER PACK C2212: 230V±5%

**CM9012**

スタンダードロータリーとレシプロンを組み合わせたことによって、切削から研磨まで作業を大きくカバーできるセットです。  
Set of Standard Rotary handpiece and RECIPROK covering wide range of work from grinding to polishing.



セット内容 This combination set includes:

C2012	D.C. パワーパック D.C. POWER PACK (100V±5%)	1
M212H	スタンダードロータリー Standard Rotary	1
RE112	レシプロン RECIPROK	1
RM11	ラバークレイドル Rubber Cradle	2
BX01	キャリングケース Carrying Case	1

海外向けに次の2種類を用意しています。  
The following 2 types are available for use with different input voltage:

**CM9112**  
パワーパックの入力電圧: 115V±5%  
POWER PACK C2112: 115V±5%

**CM9212**  
パワーパックの入力電圧: 230V±5%  
POWER PACK C2212: 230V±5%

**CM10012**

スタンダードロータリーとラブロンをセット。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。  
Set of Standard Rotary handpiece and RUBRON for wide range of work for cutting, deburring and polishing.



セット内容 This combination set includes:

C2012	D.C. パワーパック D.C. POWER PACK (100V±5%)	1
M212H	スタンダードロータリー Standard Rotary	1
M212LRV	ラブロン RUBRON	1
RM11	ラバークレイドル Rubber Cradle	2
BX01	キャリングケース Carrying Case	1

海外向けに次の2種類を用意しています。  
The following 2 types are available for use with different input voltage:

**CM10112**  
パワーパックの入力電圧: 115V±5%  
POWER PACK C2112: 115V±5%

**CM10212**  
パワーパックの入力電圧: 230V±5%  
POWER PACK C2212: 230V±5%

**CM11012**

粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。  
Set of tenacious middle-speed Standard Rotary handpiece, ANGLON and Heavy Duty heads and joint gear appropriate for large work amount.  
Combination with joint gear can provide approx. 4 times higher torque.



セット内容 This combination set includes:

C2012	D.C. パワーパック D.C. POWER PACK (100V±5%)	1
M212	スタンダードロータリー Standard Rotary	1
H211	アングロンヘッド ANGLON Head	1
H031	ヘビーデューティヘッド Heavy Duty Head	1
MG03	1/4減速ギヤジョイント 1/4 Reduction Gear Joint	1
RM11	ラバークレイドル Rubber Cradle	2
BX01	キャリングケース Carrying Case	1

海外向けに次の2種類を用意しています。  
The following 2 types are available for use with different input voltage:

**CM11112**  
パワーパックの入力電圧: 115V±5%  
POWER PACK C2112: 115V±5%

**CM11212**  
パワーパックの入力電圧: 230V±5%  
POWER PACK C2212: 230V±5%