



カクフレキ⇔ミラレックス
ミラレックスF




〈難燃性〉

防水リング付 

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。

❗**ご注意** サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。



※サイズ30・125は若干形状が異なります。

品番	適合管		B ₁	B ₂	H	φD	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔ミラレックスF								
KFEMF-30	30	MFX-28	55	52	57	42.5	91.5	1	1,230
KFEFE-30	30	FEP-30	55	65.6	57	50	92	1	1,230
KFEFE-50	50	FEP-50	80	92	80	76	134.5	1	1,580
KFEFE-80	80	FEP-80	122	130.5	122	114.5	194.5	1	2,990
KFEFE-100	100	FEP-100	150	156	150	144.5	235	1	3,770
KFEFE-125	125	FEP-125	192	211	201	193	302.5	1	4,990

カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)




〈難燃性〉

防水リング付

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキとVE管との接続に使用します。

❗**ご注意** サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。



※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管		B	H	φD	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)							
KFEVE-30D	30	28	55	57	41	88	1	1,160
KFEVE-30	30	36	55	57	50	90.5	1	760
KFEVE-50	50	54	80	80	70	134.5	1	1,020
KFEVE-80	80	82	122	122	101	173.5	1	1,600
KFEVP-100	100	100	150	150	125	213	1	2,280
KFEVP-125	125	(125)	192	192	154	253	1	3,960

カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)




〈難燃性〉

防水リング付

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。



※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管		B	H	φD	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔VE管(塩ビ管)							
KFEVE-30U	30	42	55	57	57	102.5	1	760
KFEVE-50U	50	70	80	80	86	140.5	1	1,020
KFEVE-80U	80	100	122	122	125	193.5	1	1,600
KFEVP-100U	100	(125)	150	150	154	225	1	2,280