

JIS C8435
(ボックス)
JIS C8412
(コネクタ)



PVR16-BC1G



PVR22-BC1AG




スリーブ キャップ



※VE管用もあります。967頁参照

露出スイッチボックス (防水コンセント用)(コネクタ付) (PSE (ボックス・コネクタ))

- 防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
- GタイプのPF管用コネクタ付です。
- サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
- サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。



EVコンセント
取り付け例



※器具の種類によって取り付けられないものがあります。事前にご確認ください。

品番	色	規格	入数	最小入数	標準価格
PVR16-BC1GJ	ベージュ	PF管16 (MFは除く)	20	1	596
PVR16-BC1GM	ミルクホワイト				
新 PVR22-BC1AGJ	ベージュ	PF管22 (MFは除く)	20	1	746
新 PVR22-BC1AGM	ミルクホワイト				

JIS C8435

Gタイプ



1方出



2方出(L)



2方出(S)



3方出




4方出

※VE管用もあります。981頁参照

露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出 (PSE (ボックス))

- Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
- 蓋はビス1本で脱着可能。

ご注意 照明器具等の重量物を取り付けしないでください。



品番	適合管	φD ₁	φD ₂	ℓ	H
MFSM16-□	PF管16(MFは除く)	87	31.4	30.1	39
MFSM22-□	PF管22(MFは除く)	87	39.3	38.3	43

種類	品番			入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルクホワイト	グレー			
1方出	MFSM16-1G	MFSM16-1GM	MFSM16-1GH	20	1	410
	MFSM22-1G	MFSM22-1GM	MFSM22-1GH	20	1	450
2方出(L)	MFSM16-2LG		MFSM16-2LGH	20	1	410
	MFSM22-2LG		MFSM22-2LGH	20	1	450
2方出(S)	MFSM16-2SG		MFSM16-2SGH	20	1	410
	MFSM22-2SG		MFSM22-2SGH	20	1	450
3方出	MFSM16-3G		MFSM16-3GH	20	1	410
	MFSM22-3G		MFSM22-3GH	20	1	450
4方出	MFSM16-4G		MFSM16-4GH	20	1	410
	MFSM22-4G		MFSM22-4GH	20	1	450