


JIS C8435


- 耐衝撃性樹脂(HI)
- アルミ箔付(ブラックは除く)
- 色：グレー

丸型




塗代付(OFL-11P) 平(OFL-11P-F)

小判型



塗代付(OFL-12P) 平(OFL-12P-F)

2個用



塗代付(OFL-12P2) 平(OFL-12P2-F)

ブラック




平(OFL-12P-M)


プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

●丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
※2個用、平は除く

■丸型



■小判型




●注意

※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。


603頁参照

※丸型(塗代付)は一部アップコンセントにより取り付けられないものがありますのでご確認ください。

■2個用



■ブラック



()内寸法は平の寸法です。

種類	品番	H	t	入数	最小入数	標準価格
丸型 (丸孔カバー)	塗代付 OFL-11P	13	2.5	100	10	200
	平 OFL-11P-F	8	2.5	100	10	200
小判型 (スイッチカバー 1個用)	塗代付 OFL-12P	13	2.5	100	10	200
	平 OFL-12P-F	8	2.5	100	10	200
2個用 (スイッチカバー 2個用)	塗代付 OFL-12P2	13	2.5	100	10	200
	平 OFL-12P2-F	8	2.5	100	10	200
ブラック (ブラックカバー)	平 OFL-12P-M	—	3.1	100	10	200

JIS C8435
(小判型、器具用、
OF-12M-Mは除く)

- 耐衝撃性樹脂(HI)
- アルミ箔付(ブラックは除く)
- 色：グレー

丸型(塗代付)



OF-11M

丸型(平)



OF-11M-F

小判型



OF-12M

器具用



OF-12MX

ブラック



OF-12M-M



OF-12E-M


プラ塗代カバー (八角用) プラスチック製塗代カバー

●注意



照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。

603頁参照


■丸型




■小判型



■ブラック



■ブラック



種類	品番	H	t	入数	最小入数	標準価格
丸型 (丸孔カバー)	塗代付 OF-11M	13	2.5	100	10	130
	平 OF-11M-F	8	2.5	100	10	130
小判型 (スイッチカバー 1個用)	塗代付 OF-12M	13	2.5	100	10	130
	器具用 (蛍光灯用カバー)	塗代付 OF-12MX	13	2.5	100	10
ブラック (ブラックカバー)	平 OF-12M-M	—	2.5	100	10	130
	平 OF-12E-M	—	3.1	100	10	130