

JIS C8435

磁石付

■中形四角用

丸型



OF-11PG

2個用



OF-12PG

OF-12P2G(ビス付)


■大形四角用

丸型



OFL-11PG

2個用



OFL-12P2G

小判型



OFL-12PG


- 耐衝撃性樹脂(HI)
 - トロ防止シール付(開口部)
 - 磁石付
- 色：グレー

ご注意 照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。 **603頁参照**


アウトレットボックス用

- 耐衝撃性樹脂(HI)
 - アルミ箔付
- 色：グレー

中形四角用(小判型)



大形四角用(小判型)




ご注意 照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。 **603頁参照**

ノントロ塗代カバー(磁石付) プラスチック製塗代カバー


- 塗代開口部に二重のトロ防止シールが貼ってあるので開口部、ビス取付長穴からトロが入りません。(トロ防止シールは燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
- 開口部センターに磁石が付いているので磁石探知器でボックス位置が探知できます。
- 丸型・小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。

■中形四角用


丸型



小判型




2個用




■大形四角用


丸型



小判型




2個用



適用	種類	品番	品番	入数	動入数	標準価格
中形四角用	丸型(丸孔カバー)	塗代付	OF-11PG	100	10	140
	小判型(スイッチカバー1個用)	塗代付	OF-12PG	100	10	140
	2個用(スイッチカバー2個用)	塗代付	OF-12P2G	100	10	140
大形四角用	丸型(丸孔カバー)	塗代付	OFL-11PG	100	10	210
	小判型(スイッチカバー1個用)	塗代付	OFL-12PG	100	10	210
	2個用(スイッチカバー2個用)	塗代付	OFL-12P2G	100	10	210

片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー


- ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。(コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)




スイッチ位置への合わせ方

※センター(スイッチ位置)を左にズらす場合は器具取付穴を左側に、右にズらす場合は右側にセットしてください。


例) 左にズらす場合



■中形四角用(小判型)



■大形四角用(小判型)



種類	品番	調整可能寸法	適用	入数	標準価格
中形四角用	OF-12YP	左右 9mm迄	樹脂製・鉄製アウトレットボックス	10	140
大形四角用	OFL-12YP	左右 18mm迄		10	260