

軽量間柱へ簡単取り付け！

深さ36mm用



両支持タイプ KGP-KMA36W



樹脂(絶縁)製
KGP-KMA36P



深さ45mm用




両支持タイプ KGP-KMA45W




- ・軽天ビス×2本付(φ3.5×22)
※KGP-KMA36W、KMA45Wは4本付
- ・ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付


■KGP-KMA36




■KGP-KMA36W




■KGP-KMA36P



■KGP-KMA45





■KGP-KMA45W



軽量間仕切り用 調整固定バー

- 軽量間仕切り壁にボックスを取り付けられる場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
- 深さ36mm用と45mm用があります。
- 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。


開口部側でも、滑らない「折り取り押さえツバ付」



※押さえツバは、固定バー取り付け後、折り取ります。手でも折り取れます。

異なる深さ(浅い側)のボックスを取り付ける場合は切り欠き部を折り取り、再度樹脂部にセットしてください。


ペンチ等で固定バー切り欠き部を折り取れます。



- 適合ボックスよりも深いボックスも取り付けられます。
- ※押さえツバを先に折り取り、形鋼背面側(角スタッド)に取り付けます。

深さ36mm用

- 幅40mmの間柱においてピッタリ収まる施工です。



※ボックス取り付けビスの背面飛び出し量も最少

バー長さ	品番	適合ボックス	入数	最小数	標準価格
188mm	KGP-KMA36	・スライドボックス 標準品(深さ: 36mm) 浅形(深さ: 28mm)	50	10	240


■両支持タイプ

適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	最小数	標準価格
260~430mm	KGP-KMA36W	・スライドボックス 標準品(深さ: 36mm) 浅形(深さ: 28mm)	50	10	460

■樹脂(絶縁)製

バー長さ	品番	適合ボックス	入数	標準価格
120mm	KGP-KMA36P	・スライドボックス 標準品(深さ: 36mm)	10	190

深さ45mm用



適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	最小数	標準価格
230mm	KGP-KMA45	・スライドボックス 深形(深さ: 45mm) 標準品(深さ: 36mm)	50	10	280

■両支持タイプ

適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	最小数	標準価格
260~430mm	KGP-KMA45W	・スライドボックス 深形(深さ: 45mm) 標準品(深さ: 36mm)	50	10	530