



IP表示については前付3頁をご覧ください。

**ウォルボックス® (プラスチック製防雨ボックス)**

IPX3

**赤色**

〈危険シール付〉

寸法図は1025~1035頁をご参照ください。



WB-2R



WB-1R



危険シール付

〈屋根付〉



WB-4AR

WB-3AR

WB-2AR

WB-1AR



WB-13AR

WB-12AR

〈屋根無〉



WB-4AOR

WB-3AOR

WB-2AOR

WB-1AOR



WB-13AOR

WB-12AOR

※屋根・扉のみのご注文も承ります。

**赤色〈危険シール付〉**

種類	品番	取付スペース		ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			木板寸法(mm)			有深 発 び き	バンド 通し 穴	入数	最小数	標準価格
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	板厚	タテ	ヨコ	板厚					
屋根付	タテ型 WB-1R	2P 30AF×1	208	95	106	161	70	11	82	有	20	1	790	
	WB-2R	3P 60AF×1	270	198	128	205	125	7	99	有	10	1	1,930	
	タテ型 WB-1AR	3P 30AF×1	256	160	130	170	100	15	90	有	10	1	1,600	
	WB-2AR	3P 60AF×1	295	196	150	200	120	15	100	有	10	1	2,620	
	WB-3AR	3P100AF×1	377	235	180	260	150	15	120	有	5	1	4,830	
	WB-4AR	3P100AF×1	430	265	195	300	180	15	140	有	5	1	6,760	
屋根無	ヨコ型 WB-12AR	3P 60AF×2	280	332	150	190	250	15	106	有	5	1	5,040	
	WB-13AR	3P 60AF×3	335	384	195	210	300	15	140	有	5	1	7,250	
	タテ型 WB-1AOR	3P 30AF×1	236	160	120	170	100	15	90	有	10	1	1,250	
	WB-2AOR	3P 60AF×1	274	195	130	200	120	15	100	有	10	1	2,350	
	WB-3AOR	3P100AF×1	350	235	150	260	150	15	120	有	5	1	4,070	
	WB-4AOR	3P100AF×1	410	265	167	300	180	15	140	有	5	1	5,800	
	ヨコ型 WB-12AOR	3P 60AF×2	280	332	133	190	250	15	106	有	5	1	4,190	
	WB-13AOR	3P 60AF×3	315	384	167	210	300	15	140	有	5	1	6,280	

●取付スペースは参考容量ですので、機器寸法をご確認ください。