





色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ)

■55-77-510型




■1010-715-1020-1025-1030型



グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格	
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H	ϕ			
	PDIL-55	PDIL-55J	PDIL-55W	150	150	50	50	15	1	3,320
	PDIL-77	PDIL-77J	PDIL-77W	240	240	75	75	20	1	6,890
	PDIL-510	PDIL-510J	PDIL-510W	190	190	100	50	20	1	6,660
	PDIL-1010	PDIL-1010J	PDIL-1010W	300	300	100	100	30	1	6,890
	PDIL-715	PDIL-715J	PDIL-715W	300	300	150	75	30	1	6,660
	PDIL-1020	PDIL-1020J	PDIL-1020W	350	350	200	100	30	1	9,500
Ⓢ	PDIL-1025	PDIL-1025J	PDIL-1025W	400	400	250	100	30	1	
Ⓢ	PDIL-1030	PDIL-1030J	PDIL-1030W	400	400	300	100	30	1	


色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント

■55-77-510型




■1010-715-1020-1025-1030型



グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格	
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H	ϕ			
	PD3S-55	PD3S-55J	PD3S-55W	170	110	50	50	15	1	2,850
	PD3S-77	PD3S-77J	PD3S-77W	265	170	75	75	20	1	4,990
	PD3S-510	PD3S-510J	PD3S-510W	300	200	100	50	20	1	4,750
	PD3S-1010	PD3S-1010J	PD3S-1010W	400	250	100	100	30	1	9,260
	PD3S-715	PD3S-715J	PD3S-715W	450	300	150	75	30	1	8,320
	PD3S-1020	PD3S-1020J	PD3S-1020W	500	350	200	100	30	1	11,400
Ⓢ	PD3S-1025	PD3S-1025J	PD3S-1025W	550	400	250	100	30	1	
Ⓢ	PD3S-1030	PD3S-1030J	PD3S-1030W	600	450	300	100	30	1	


色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント クロスジョイント

■55-77-510型



■1010-715-1020型



グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格	
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H	ϕ			
	PD4S-55	PD4S-55J	PD4S-55W	170	170	50	50	15	1	3,320
	PD4S-77	PD4S-77J	PD4S-77W	265	265	75	75	20	1	6,660
	PD4S-510	PD4S-510J	PD4S-510W	300	300	100	50	20	1	6,410
	PD4S-1010	PD4S-1010J	PD4S-1010W	400	400	100	100	30	1	10,200
	PD4S-715	PD4S-715J	PD4S-715W	450	450	150	75	30	1	8,790
	PD4S-1020	PD4S-1020J	PD4S-1020W	500	500	200	100	30	1	14,300