

色見本は1253頁のモールダクトをご参照ください。

自己消火性樹脂製

屋外・屋内兼用




タッピンねじ(2本)付



ケーブル固定用  
結束バンド穴付

## モールダクト<sub>®</sub>付属品 コーナージョイント

- 天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
- 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
- 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。



規格	L	B	H	φ
40型	70	60	33.2	60
50型	98	75	44.5	70
60型	80.5	107	53.5	80
70型	95	90	43.2	70
100型	140	128	82.5	100

規格	品番					入数	最小入数	標準価格
	ミルキーホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック			
40型	MDCJ-40M	MDCJ-40G	MDCJ-40J	MDCJ-40T	MDCJ-40K	20	1	580
50型	MDCJ-50M	MDCJ-50G	MDCJ-50J	MDCJ-50T	MDCJ-50K	20	1	690
60型	MDCJ-60M	MDCJ-60G	MDCJ-60J	MDCJ-60T	MDCJ-60K	20	1	900
70型	MDCJ-70M	MDCJ-70G	MDCJ-70J	MDCJ-70T	MDCJ-70K	20	1	830
100型	MDCJ-100M	MDCJ-100G	MDCJ-100J	MDCJ-100T	MDCJ-100K	10	1	2,190

色見本は1253頁のモールダクトをご参照ください。

自己消火性樹脂製


屋外・屋内兼用



カラーねじ(2本)付

## モールダクト<sub>®</sub>付属品 化粧カバー

- 壁、天井貫通部の化粧カバー、プルボックスとの接続等に使用します。
- フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。



規格	L	B	H
40型	13	72	60.5
50型	14	85	71.5
60型	14	94.5	81
70型	14	105	72
100型	16	137.6	113.5

規格	品番					入数	最小入数	標準価格
	ミルキーホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック			
40型	MDK-40M	MDK-40G	MDK-40J	MDK-40T	MDK-40K	30	1	200
50型	MDK-50M	MDK-50G	MDK-50J	MDK-50T	MDK-50K	30	1	240
60型	MDK-60M	MDK-60G	MDK-60J	MDK-60T	MDK-60K	30	1	300
70型	MDK-70M	MDK-70G	MDK-70J	MDK-70T	MDK-70K	30	1	280
100型	MDK-100M	MDK-100G	MDK-100J	MDK-100T	MDK-100K	10	1	600