




2017 プラスチックダクト付属品


色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ)

■55・77・510型



■1010・715・1020・1025・1030型




グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格
			L ₁	L ₂	B	H	φ		
PDML-55	PDML-55J	PDML-55W	150	150	50	50	15	1	3,320
PDML-77	PDML-77J	PDML-77W	240	240	75	75	20	1	6,890
PDML-510	PDML-510J	PDML-510W	240	240	100	50	20	1	6,660
PDML-1010	PDML-1010J	PDML-1010W	300	300	100	100	30	1	9,030
PDML-715	PDML-715J	PDML-715W	350	350	150	75	30	1	8,070
PDML-1020	PDML-1020J	PDML-1020W	400	400	200	100	30	1	11,900
PDML-1025	PDML-1025J	PDML-1025W	450	450	250	100	30	1	
PDML-1030	PDML-1030J	PDML-1030W	500	500	300	100	30	1	




色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ

■55・77・510型



■1010・715・1020・1025・1030型




グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格
			L ₁	L ₂	B	H	φ		
PDDS-55	PDDS-55J	PDDS-55W	110	110	58	54	-	1	1,780
PDDS-77	PDDS-77J	PDDS-77W	160	160	83	80	-	1	4,510
PDDS-510	PDDS-510J	PDDS-510W	120	120	108	55	-	1	4,280
PDDS-1010	PDDS-1010J	PDDS-1010W	250	250	100	100	30	1	5,470
PDDS-715	PDDS-715J	PDDS-715W	230	230	150	75	30	1	5,470
PDDS-1020	PDDS-1020J	PDDS-1020W	280	280	200	100	30	1	8,070
PDDS-1025	PDDS-1025J	PDDS-1025W	280	280	250	100	30	1	
PDDS-1030	PDDS-1030J	PDDS-1030W	280	280	300	100	30	1	




色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°

■55・77・510型



■1010・715・1020型



グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法					入数	標準価格
			L ₁	L ₂	B	H	φ		
PDDN-55	PDDN-55J	PDDN-55W	75.6	75.6	50	50	20	1	2,730
PDDN-77	PDDN-77J	PDDN-77W	129.3	129.3	75	75	20	1	5,470
PDDN-510	PDDN-510J	PDDN-510W	108	108	100	50	20	1	5,230
PDDN-1010	PDDN-1010J	PDDN-1010W	165.3	165.3	100	100	30	1	6,410
PDDN-715	PDDN-715J	PDDN-715W	165.3	165.3	150	75	30	1	6,410
PDDN-1020	PDDN-1020J	PDDN-1020W	186	186	200	100	30	1	9,030