

**PS/2・USB 英語88key**



| 出荷日   |        |
|-------|--------|
| 1~30台 | 翌日(当日) |
| 31台~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** 小型で組込用途に最適な英語88keyキーボード  
 ●白/黒2タイプから選択可能。(PS/2タイプのみ)

**注意** 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**¥** ※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問い合わせください。

仕様

| 型式          | PCP-ACK-595US-PS2-R      | PCP-ACK-595BUS-PS2-R | PCP-ACK-595US-USB-R |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 本体色         | 白                        | 黒                    | 白                   |
| キーボード       | 英語88key                  |                      |                     |
| インターフェイス    | PS/2(ミニDIN6pinオス)        |                      | USB(タイプAオス)         |
| 重量・外形寸法(mm) | 500g、289(W)×144(D)×29(H) |                      |                     |
| ケーブル長       | 1.8m                     |                      |                     |
| 規格          | CE, UL, FCC              |                      |                     |

| 型式                   | インターフェイス | 本体色 | 単 価                |        |
|----------------------|----------|-----|--------------------|--------|
|                      |          |     | 1~19台              | 20~49台 |
| PCP-ACK-595US-PS2-R  | PS/2     | 白   | WEBでご確認<br>お願いします。 |        |
| PCP-ACK-595BUS-PS2-R |          | 黒   |                    |        |
| PCP-ACK-595US-USB-R  | USB      | 白   |                    |        |

**PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付き**



| 出荷日   |        |
|-------|--------|
| 1~20台 | 翌日(当日) |
| 21台~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**注意** 外付マウスポートにマウスを接続してご使用の場合は、キーボードのマウスポインタ、ホイールはご使用になれません。  
 ・アプリキーはブラウザの種類やバージョンによっては動作しないことがあります。  
 ・CE, UL規格はPCP-HMB632KUS-Rのみ対応しています。  
 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが特長** ポインタ・スクロール付英語85keyキーボード  
 ●PS/2マウスを直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB633PUS-R)  
 ●USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、バーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB632KUS-R)

仕様

| 型式          | PCP-HMB633PUS-R            | PCP-HMB632KUS-R            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| キーボード       | 英語85key                    |                            |
| インターフェイス    | PS/2(ミニDIN6pinオス)          | USB(タイプAオス)                |
| 外付インターフェイス  | PS/2(ミニDIN6pinメス)(注)       | USB(ダウンストリーム2ポート)          |
| アプリキー       | 左キー                        | 戻る(WWW Back)               |
|             | 中央キー                       | 進む(WWW Forward)            |
|             | 右キー                        | 中止(WWW Stop)               |
| 重量・外形寸法(mm) | 550g、292(W)×172.6(D)×34(H) | 800g、292(W)×172.6(D)×34(H) |
| ケーブル長       | 1.9m(分岐部分:0.2m)            | 1.9m                       |
| 規格          | VCCI ClassB                | CE, UL, VCCI ClassB        |

**¥** ※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問い合わせください。

| 型式              | インターフェイス | 単 価                |        |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
|                 |          | 1~19台              | 20~49台 |
| PCP-HMB633PUS-R | PS/2     | WEBでご確認<br>お願いします。 |        |
| PCP-HMB632KUS-R | USB      |                    |        |

販売: ミスミ

マウス

キーボード

小型日本語キーボード  
 小型英語キーボード  
 フルサイズ日本語キーボード  
 防塵・防滴キーボード  
 ラックマウントキーボード