




スナップフックBD型

Spring Hook "BD" type



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)




品番	D	L	W	S	d ₁	d ₂	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
BD-5	5	50	30	9	6	8	17	60	0.59	600	20	1938
BD-6	6	60	34	9	7	9	29	80	0.78	750	20	1939
BD-8	8	80	45	12	8.5	12	69	120	1.18	1,100	20	1940
BD-10	10	100	55	15	11.5	16	135	150	1.47	1,800	10	1941



スナップフックC型

2-Latch Chain Catch



材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S ₁	S ₂	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
C-5	6	72	28	9	8	13	4.3	33	20	0.20	900	20	529
C-6	7	82	31	11	9	15	5	43	30	0.29	1,060	20	103
C-8	8	98	39	14	13	19	6.5	78	60	0.59	1,430	20	530



スナップフックCO型

Spring Hook "CO" type



材質：ステンレス SUS304



(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	d	S ₁	S ₂	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
CO-5	6	80	25	14	10	6	5	40	30	0.29	870	20	2074



スナップフックD型 (オープンタイプ)

Open End Chain Hook



材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
D-5	5.5	65	21	7	9	4.5	29	20	0.20	770	20	554
D-6	7	76	25	9	10	5	41	30	0.29	1,000	20	105
D-8	8	88	28	10	12	6.5	64	60	0.59	1,260	20	531



スナップフックDA型

Closed End Chain Hook



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
DA-5	5.5	65	21	7	10	4.5	28	20	0.20	770	20	533
DA-6	7	74	25	9	11	5	41	30	0.29	1,000	20	106
DA-8	8	86	28	10	13	6.5	65	60	0.59	1,260	20	534