


アイフック

Eye Hook

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W ₁	W ₂	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
EH-4	4	43.5	8	15	8	9	15	0.15	360	20	2105
EH-5	5	54	10	16	8	18	30	0.29	420	20	1582
EH-6	6	68	13	19	9	30	50	0.49	890	20	1583
EH-8	8	90	17	25	12	73	80	0.78	1,180	20	1584
EH-10	10	115	22	32	16	145	150	1.47	1,890	20	1585



ミニクリップ (PAT.)

Mini Clip


材質：ステンレス SUS316

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	S	R	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
MP-0	15	7.5	3	2.5	2.5	1.8	0.6	1	0.01	280	20	1934
MP-1	20	10	4	3.5	3.5	2.4	1.5	2	0.02	290	20	1935
MP-2	26	12	5	4	4.2	3	3.2	3	0.03	330	20	1936
MP-3	34	15	6	5	6	4.3	6.6	10	0.10	400	20	1937
MP-4	45	22	10	8	7	4.5	14	13	0.13	700	20	2430
MP-5	58	30	14	12	10	5	28	16	0.16	850	20	2431

NEW

NEW



ミニクリップ (二重リンク付)


Mini Clip with Double Ring



材質：ステンレス SUS316

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	S	R	D	L ₂	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
MPW-0	15	7.5	3	2.5	1.0	12	2.5	1.8	1	1	0.01	300	20	2000
MPW-1	20	10	4	3.5	1.0	15	3.5	2.4	2	1	0.01	310	20	2001
MPW-2	26	12	5	4	1.2	18	4.2	3	4	1	0.01	370	20	2002
MPW-3	34	15	6	5	1.4	22	6	4.3	8	1	0.01	440	20	2003



ピンフック

Pin Hook



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	d	F	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PF-1	1	17	6.8	2.5	1.5	2	3	0.5	0.005	30	500	1768
PF-2	1	22	8	3	2	3.5	6	1	0.01	36	500	1769
PF-3	1.2	28	9	6	3	4	12	1	0.01	44	500	1770
PF-4	1.5	35	12	7	4	5	35	2	0.02	65	500	1771
PF-5	1.6	40	13	7	4	6	40	2	0.02	80	500	1772
PF-6	2	42	14	8	5	6	60	5	0.05	110	500	1773
PF-7	2.3	47	16	8.5	6	7	88	7	0.07	180	200	1774