

超硬 ステップ限界栓ゲージ H7



CARBIDE LIMIT STEP PLUG GAUGE

通り・止まりを1箇所に作成！
持ち替えの手間が省け、作業効率がアップします。



SPTLP-10



セラミック ステップ限界栓ゲージ H7



CERAMIC LIMIT STEP PLUG GAUGE

通り・止まりを1箇所に作成！
持ち替えの手間が省け、作業効率がアップします。



SPCLP-10



用途 ● 穴径の検査

材質 ● ゲージ部：超硬合金
● シャンク部：アルミ

特長 ● 穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージ
● 片側に通り・止まり両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。

用途 ● 穴径の検査

材質 ● ゲージ部：セラミックス
● シャンク部：アルミ

特長 ● 穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージ
● 片側に通り・止まり両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。

ブロック
ゲージ

ピン
ゲージ

ピン
バイス

ピンゲージ
アクセサリ

ゲージ

リング
ゲージ

栓ゲージ

限界
ゲージ

シクネス
ゲージ

テーパー
ゲージ

溶接
ゲージ

その他
ゲージ

商品コード	品番	規格	標準 小売価格	JAN (4975846)
NEW 398110	SPTLP-10	φ10	30,000	093621
NEW 398111	SPTLP-11	φ11	34,000	093638
NEW 398112	SPTLP-12	φ12	34,000	093645
NEW 398113	SPTLP-13	φ13	41,000	093652
NEW 398114	SPTLP-14	φ14	41,000	093669
NEW 398115	SPTLP-15	φ15	43,000	093676
NEW 398116	SPTLP-16	φ16	43,000	093683
NEW 398117	SPTLP-17	φ17	52,000	093690
NEW 398118	SPTLP-18	φ18	52,000	093706
NEW 398119	SPTLP-19	φ19	58,000	093713
NEW 398120	SPTLP-20	φ20	58,000	093720
NEW 398121	SPTLP-21	φ21	64,000	093737
NEW 398122	SPTLP-22	φ22	64,000	093744
NEW 398123	SPTLP-23	φ23	68,000	093751
NEW 398124	SPTLP-24	φ24	68,000	093768
NEW 398125	SPTLP-25	φ25	72,000	093775
NEW 398126	SPTLP-26	φ26	72,000	093782
NEW 398127	SPTLP-27	φ27	78,000	093799
NEW 398128	SPTLP-28	φ28	78,000	093805
NEW 398129	SPTLP-29	φ29	88,000	093812
NEW 398130	SPTLP-30	φ30	88,000	093829

商品コード	品番	規格	標準 小売価格	JAN (4975846)
NEW 398010	SPCLP-10	φ10	39,000	093416
NEW 398011	SPCLP-11	φ11	45,000	093423
NEW 398012	SPCLP-12	φ12	45,000	093430
NEW 398013	SPCLP-13	φ13	55,000	093447
NEW 398014	SPCLP-14	φ14	55,000	093454
NEW 398015	SPCLP-15	φ15	58,000	093461
NEW 398016	SPCLP-16	φ16	58,000	093478
NEW 398017	SPCLP-17	φ17	68,000	093485
NEW 398018	SPCLP-18	φ18	68,000	093492
NEW 398019	SPCLP-19	φ19	76,000	093508
NEW 398020	SPCLP-20	φ20	76,000	093515
NEW 398021	SPCLP-21	φ21	96,000	093522
NEW 398022	SPCLP-22	φ22	96,000	093539
NEW 398023	SPCLP-23	φ23	102,000	093546
NEW 398024	SPCLP-24	φ24	102,000	093553
NEW 398025	SPCLP-25	φ25	106,000	093560
NEW 398026	SPCLP-26	φ26	106,000	093577
NEW 398027	SPCLP-27	φ27	116,000	093584
NEW 398028	SPCLP-28	φ28	116,000	093591
NEW 398029	SPCLP-29	φ29	130,000	093607
NEW 398030	SPCLP-30	φ30	130,000	093614