

NEW
PC
PPS
RENVY
PEEK
PVC
PI
PP
PTFE
PFA
PVDF
CERAMIC
ワッシャー
ローレット
ねじ
特殊ボルト&
特殊ナット
スプーサー
ピン&
ピンカー
ワッシャー
結実/ベンド
C型止輪
アラバネ
オキシオン
カービス

PTFE

Polytetrafluoroethylene resin

四フッ化エチレン樹脂

連続使用温度

Continuous use temperature

260°C

燃焼性

UL94 V-0相当

Flammability : UL94 V-0 Equivalent

▶ねじり破断トルク / Torsional rupture torque

単位/Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N・m	-	-	-	0.02	0.03	0.08	0.14	0.24	0.69	1.54	-

▶引張破断荷重 / Tensile rupture force


単位/Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	-	-	-	61	104	161	240	418	654	835	-

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・ワッシャーは若干のソリが出る場合があります。
- ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・ Please use torque driver or torque wrench for fastening. Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions.
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.
- ・ Washer may scrape a little bit.

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

PTFE/BT

四フッ化エチレン樹脂 / 六角ボルト
Polytetrafluoroethylene resin / Hexagon head bolt



品番 Product number		PTFE/BT-M○-L○							
M		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
ピッチ / Pitch		0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	
B × H		5.5 × 2	7 × 2.8	8 × 3.5	10 × 4	13 × 5.5	17 × 7	19 × 8	
L	6	10/100	—	—	—	—	—	—	
	8	10/100	10/100	—	—	—	—	—	
	10	10/100	10/100	10/100	10/100	—	—	—	
	12	10/100	10/100	10/100	10/100	—	—	—	
	16	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	—	—	
	20	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/50	—	
	25	—	10/100	10/100	10/100	10/100	10/50	10/50	
	30	—	—	10/100	10/100	10/100	10/50	10/50	
	40	—	—	—	10/100	10/100	10/50	10/50	
50	—	—	—	—	10/100	10/50	10/50		
60	—	—	—	—	—	10/50	10/50		
70	—	—	—	—	—	—	10/50		

受注品です。(納期2~3週間) 10個単位でも販売いたします。 在庫についてはお問い合わせください。
It is a made by order only. (Delivery: 2-3 weeks) We even sell in the units of 10. Please contact us to check the status of inventory.

販売単位 Quantity