

# ナイロン ワッシャー

## Polyamide washer

ポリアミド=ナイロン/Polyamide


ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください

RoHS  
compliant

- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

## PA/W


ポリアミド=ナイロン/ワッシャー  
Polyamide / Washer



品番 Product number	PA/W-(d)-(D)-(t)									
呼び径/ Nominal diameter	1	2	2.6	3	3	3	3	3	3	3
d × D	1.1×2.5	2.1×4	2.7×6	2.8×7	3.3×6	3.1×6	3.2×8	3.2×8	3.5×8	3.8×10
t	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.8	1.0
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6
分類 Classification	—	JIS	ISO	—	小型丸	—	JIS	—	—	—
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
呼び径/ Nominal diameter	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6
d × D	3.9×8	4.5×8	4.1×8	4.3×9	4.3×10	5.3×10	5.5×12	6.2×10	6.5×13	6.5×16
t	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA66
分類 Classification	—	小型丸	—	—	—	小型丸	—	JIS	—	JIS
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
呼び径/ Nominal diameter	8	8	10	12	16	16				
d × D	8.5×16	8.5×18	10.5×22	13×24	17×28	17×30				
t	1	1.6	1.6	2.5	3	3				
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	PA6	PA12	PA6				
分類 Classification	—	JIS	JIS	JIS	—	JIS				
販売単位 Quantity	1,000	500	500	500	500	500				

## PA-BK/W

ポリアミド=ナイロン/ワッシャー  
Polyamide / Washer



品番 Product number	PA-BK/W-(d)-(D)-(t)			
呼び径/ Nominal diameter	3	4	5	
d × D	3.2×8	4.3×10	5.3×12	
t	0.5	0.8	0.8	
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	

マイクロ NEW PC PPS RENVY PEEK PVC PI PP PTFE PFA PVDF CERAMIC ワッシャー ローレット 特殊ボルト& 特殊ナット スペーサー リベット& アンカー ワッシュ 結束バンド C型止輪 フラフネ オプション サービス