


# PA/SW

ポリアミド=ナイロン / 小ネジ用セットワッシャー  
Polyamide / Anti loss washer for screw




品番 Product number	PA/SW- $\phi d$ - $\phi D$ - $t$							
呼び径 / Nominal diameter	3	4	4	4	5	6	8	
d × D	2.8 × 8	3.65 × 8	3.65 × 10	3.65 × 12	4.6 × 12	5.5 × 13	7.6 × 18	
t	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.6	
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA12	
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	
	—	—	5,000	—	2,500	2,500	—	

呼び径3はタッピンネジ用セットワッシャーと同形状になります。  
呼び径8は内径突起部が6ヶ所になります。  
Nominal diameter 3 has same configuration as set washer for tapping screw.  
Nominal diameter 8 has six inner diameter protruding portions.

# PA/TW


ポリアミド=ナイロン / タッピンネジ用セットワッシャー  
Polyamide / Anti loss washer for tapping screw



品番 Product number	PA/TW- $\phi d$ - $\phi D$ - $t$							
呼び径 / Nominal diameter	3	4	5					
d × D	2.4 × 8	3.4 × 10	4.3 × 12					
t	0.5	0.8	1					
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6					
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000					

# PA/RW


ポリアミド=ナイロン / 山形ワッシャー  
Polyamide / Rosette washer



品番 Product number	PA/RW- $\phi d$ - $\phi D$ - $t$							
呼び径 / Nominal diameter	3	4	5	6				
d × D	3.3 × 9	4.5 × 11	5.5 × 14	6.5 × 16				
t	2.1	2.8	3.3	3.5				
使用材質 Material	PA6	PA6	PA6	PA6				
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000				
	5,000	5,000	5,000	5,000				

# PA/SRW

ポリアミド=ナイロン / セット山形ワッシャー  
Polyamide / Anti loss rosette washer



品番 Product number	PA/SRW- $\phi d$ - $\phi D$ - $t$							
呼び径 / Nominal diameter	5							
d × D	4.6 × 15							
t	3.5							
使用材質 Material	PA12							
販売単位 Quantity	1,000							
	5,000							

マイクロ  
NEW  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
ワッシャー  
ローレット  
ねじ  
特殊ボルト&  
特殊ナット  
スペーサー  
リベット&  
アンカー  
ワッシュ  
結束バンド  
C型止輪  
アラバネ  
オゾン  
サービス