


軸付砥石


軸径 $\phi 6.0$

1パック10本入 GC V M グリーン




軸径 $\phi 6.0$

1パック10本入 A-WA B Q ブラウン




- 金属の切断、溝入れ、切れ込みなどに最適です。
- 極薄タイプのレジノイドボンド砥石です。
- セラファイバー砥石ディスクは、曲げやたわみに強く柔軟性があり、割れや欠けが一般砥石に比べ大幅に減少します。
- 別売りマンドレル(P.29掲載)に取り付けて使用してください。


1パック10本入 A B Q ブラック




1パック10本入 WA **カッティング砥石ディスク** 中心穴径 $\phi 1.8\text{mm} \sim \phi 2.00\text{mm}$



1パック20本入 GC **カッティング砥石ディスク** 中心穴径 $\phi 1.8\text{mm}$



1パック3本入 **セラファイバー砥石ディスク**



粒度	カラー		
#300	ブラウン	43202	—
#400	オレンジ	43203	43213
#800	ブルー	43205	—

軸径 $\phi 2.34$

1パック18本入 軸径 $\phi 2.34\text{mm}$ 軸付砥石セット (一般研削用WA/GC砥粒)



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

43401

各1本/合計18本入

WA砥粒		GC砥粒	
#80	42011	#80	42020
#80	42012	#120	42047
#80	42013	#120	42048
#80	42014	#120	42050
#80	42016	#120	42051
#80	42018	#100	42110
#100	42101	#100	42102
#100	42103	#100	42104
#100	42106	#100	42108

軸径 $\phi 3.0$

1パック18本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット (一般研削用WA/PA砥粒)



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

43405

各1本/合計18本入

WA砥粒		PA砥粒	
#90	42421	#90	42428
#90	42422	#90	42430
#90	42423	#90	42454
#90	42424	#90	42455
#90	42425	#90	42456
#90	42427	#120	42484
#120	42485	#120	42486
#120	42487	#120	42488
#120	42489	#120	42490

軸径 $\phi 3.0$

1パック15本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット (高速精密研削用ハイグレード砥粒)



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

43410

各1本/合計15本入

PWA砥粒		PA砥粒	
#320	42612	#120	42616
#220	42613	#120	42617
#120	42614	#120	42618
#120	42615	#120	42619
#60	42631	#60	42632
#60	42633	#60	42634
#60	42635	#60	42636
#60	42637	#60	42638

1パック12本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット (一般研削用GC砥粒)



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

43415

各1本/合計12本入

GC砥粒		GC砥粒	
#100	42681	#100	42688
#100	42682	#100	42690
#100	42683	#100	42692
#100	42684	#100	42694
#100	42685	#100	42695
#100	42687	#100	42696