


専用工具

1パック2本入 M4 ネジ接続アダプタ

●シーナスneo、シーナスハンドピース (M6内ネジ) に M4ネジ工具を取り付けるための接続アダプタです。



60941

ハンディタイプ 電動・エアヤスリ (往復動) “ラスター”、“ミニラスター”、“スイングラスター” 専用工具



ラスター

強力なラスター研磨パワーをアシスト、スピーディな仕上げを実現する専用オリジナル工具です。ヤスリ仕上げから鏡面仕上げまで、幅広い加工に対応する工具を豊富に揃えています。

●印は超音波研磨装置“シーナスneo・シーナス”でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダ No.60912 (P.60) をご利用ください。

軸径φ3.0

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

| 形状 | 軸径 | 長さ | 厚み | 粒度 | 品番 |
|----|----|----|-----|------|---------|
| 平 | φ3 | 70 | 1.4 | #200 | 62301 ● |
| 平 | φ3 | 70 | 1.4 | #400 | 62302 ● |
| 平 | φ3 | 70 | 1.4 | #600 | 62303 ● |
| 平 | φ3 | 72 | 1.4 | #200 | 62305 ● |
| 平 | φ3 | 72 | 1.4 | #400 | 62306 ● |
| 平 | φ3 | 72 | 1.4 | #600 | 62307 ● |
| 平 | φ3 | 90 | 1.7 | #150 | 62311 ● |
| 半丸 | φ3 | 90 | 2.0 | #150 | 62313 ● |
| 丸 | φ3 | 90 | 2.5 | #150 | 62315 ● |
| 角 | φ3 | 90 | 2.5 | #150 | 62317 ● |

軸径φ3.0, φ3.5

1パック3本入 精密仕上げヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)

| 形状 | 軸径 | 全長 | ヤスリ目部分長さ | 品番 |
|----|---------|-------|----------|-----------------------|
| 平 | φ3(3.5) | 140mm | 70mm | 57301 57311 57321 |
| 丸 | φ3(3.5) | 140mm | 70mm | 57302 57312 57322 |
| 角 | φ3(3.5) | 140mm | 70mm | 57303 57313 57323 |
| 三角 | φ3(3.5) | 140mm | 70mm | 57304 57314 57324 |
| 半丸 | φ3(3.5) | 140mm | 70mm | 57305 57315 57325 |

※カッコ内数字は中目ヤスリ (全長180mm) の寸法です。

5本入りセット

- 精密仕上げヤスリ/中目 (全長140mm) セット (No.57301~57305 各1本入り) 57309
- 精密仕上げヤスリ/細目 (全長140mm) セット (No.57311~57315 各1本入り) 57319
- 精密仕上げヤスリ/中目 (全長180mm) セット (No.57321~57325 各1本入り) 57329

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリフラットタイプ

※スティックホルダ No.62502 (P.62) にクランプしてご使用ください。
※ヤスリ部分は平テーパです。

| 形状 | 軸径 | 長さ | 厚み | 粒度 | 品番 |
|----|----|----|----|------|-------|
| 平 | φ8 | 90 | 10 | #150 | 62351 |
| 平 | φ8 | 90 | 10 | #200 | 62352 |
| 平 | φ8 | 90 | 10 | #400 | 62353 |
| 平 | φ8 | 90 | 8 | #150 | 62355 |
| 平 | φ8 | 90 | 8 | #200 | 62356 |
| 平 | φ8 | 90 | 8 | #400 | 62357 |
| 平 | φ8 | 70 | 6 | #150 | 62361 |
| 平 | φ8 | 70 | 6 | #200 | 62362 |
| 平 | φ8 | 70 | 6 | #400 | 62363 |

軸径φ3.0

1パック3本入 プラスチック・木工用・鬼目ヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)

| 形状 | 軸径 | 全長 | ヤスリ目部分長さ | 品番 |
|----|----|-------|----------|-------|
| 平 | φ3 | 140mm | 69mm | 57401 |
| 丸 | φ3 | 140mm | 69mm | 57402 |
| 角 | φ3 | 140mm | 69mm | 57403 |
| 三角 | φ3 | 140mm | 69mm | 57404 |
| 半丸 | φ3 | 140mm | 69mm | 57405 |

5本入りセット

- 鬼目ヤスリ/プラスチック・木工用セット (No.57401~57405 各1本入り) 57410

※1パック単位でご注文ください。