

レール式 端子台

開閉器
端子台

ブレーキ
ブレーキ

ブレーキ
ブレーキ

ブレーキ
ブレーキ

ブレーキ
ブレーキ

開閉器

付属装置
オプション


オートリセット
ブレーキ

ブレーキ
ブレーキ


ブレーキ
ブレーキ

端子台

省エネ支援
電力計測



TBU-15R



(IEC 35mm 幅レール)

経済形ターミナルユニット

定格絶縁電圧	600V、1000V (TBU-75R・100R)
使用周囲温度	-25℃～+80℃
基台材質	変性PPE樹脂
IECレール取付	可

●上記海外規格の定格につきましては、938頁をご参照ください。



納期区分	品名記号	定格適合電圧 mm	定格通電電流	端子ねじ径	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm				オプション (別売)				
							A※	B	C	D	エンドプレート	端子カバー	記名板	IECレール(35mm幅)	ストッパー
◎	TBU-15R	2	20A	M3.5	3,950	60コ入	(8×P)+7	39	34	37	TBU-15E	TB-15C	TB-W1	TB-DR または TB-DR2	TB-DS または TB-DS2
◎	TBU-20R	3.5	30A	M4	4,350	50コ入	(10.5×P)+7								
◎	TBU-30R	5.5	40A	M4	5,000	45コ入	(12×P)+7								
◎	TBU-50R	14	70A	M5	7,950	”	(14.5×P)+7	48	39.5	42.5	TBU-50E	TB-50C			
◎	TBU-75R	22	90A	M6 (六角ボルト)	7,650	35コ入	(19×P)+7								
◎	TBU-100R	38	130A	M8 (六角ボルト)	7,650	20コ入	(24.5×P)+7	58	45	48	TBU-100E	TB-100C			

ねじアップ形ターミナルユニット


●端子ねじが脱落しないねじアップ形です。

定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-25℃～+80℃
基台材質	変性PPE樹脂
IECレール取付	可

●上記海外規格の定格につきましては、938頁をご参照ください。



TBU-15RU



(圧着端子締付例)

納期区分	品名記号	定格適合電圧 mm	定格通電電流	端子ねじ径	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm				オプション (別売)				
							A※	B	C	D	エンドプレート	端子カバー	記名板	IECレール(35mm幅)	ストッパー
◎	TBU-15RU	2	20A	M3.5	4,150	60コ入	(8×P)+7	39	34	37	TBU-15E	TB-15C	TB-W1	TB-DR または TB-DR2	TB-DS または TB-DS2
◎	TBU-20RU	3.5	30A	M4	4,700	50コ入	(10.5×P)+7								
◎	TBU-30RU	5.5	40A	M4	5,300	45コ入	(12×P)+7								
◎	TBU-50RU	14	70A	M5	8,500	”	(14.5×P)+7	48	39.5	42.5	TBU-50E	TB-50C			


エンドプレート

●レール式端子台(TBU)を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。

納期区分	品名記号	適用ユニット	標準価格円	セット内容	寸法 mm		材質
					A	B	
◎	TBU-15E	TBU-15R・15RU TBU-20R・20RU TBU-30R・30RU	1,300	20コ入	39	34	変性PPE樹脂
◎	TBU-50E	TBU-50R・50RU TBU-75R	1,500	”	48	39.5	
◎	TBU-100E	TBU-100R	1,750	”	58	45	




TBU-15E



(IEC 35mm 幅レール)

二段形ターミナルユニット

定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-25℃～+80℃
基台材質	ポリカーボネート樹脂
IECレール取付	可



TBT-15R(表側)



TBT-15R(裏側)



TBT-15E2(上段用)



TBT-15E1(下段用)

納期区分	品名記号	定格適合電圧 mm	定格通電電流	端子ねじ径	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			オプション (別売)				
							A※	B	C	エンドプレート	端子カバー	記名板	IECレール(35mm幅)	ストッパー
◎	TBT-15R	2	20A	M3.5 (線挿入)	5,500	25コ入	(8×P)+5	49	51	TBT-15E	上段用:TB-15C1 下段用:TB-15C2	上段用:TB-W1 下段用:TB-W2	TB-DRまたは TB-DR2	TB-DSまたは TB-DS2

二段形エンドプレート

納期区分	品名記号	適用ユニット	標準価格円	セット内容
◎	TBT-15E	TBT-15R	1,750	5組入(上段用と下段用各1枚で1組)

■Pは極数をあらわします。

※極数が多くなると全長などに若干の誤差が生じる場合があります。