


**注意** 下記ホース金具セットは風呂用ツインホース（外径φ23）専用です。2010年度版以前のカタログに掲載の追焚き用ツインホース（外径φ20）には使用できません。ホースバンドが異なります。

## ホース金具セット

13A×G $\frac{1}{2}$




写真は1セット

品番	呼び	ねじ	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
TH-402-4P	13A	G $\frac{1}{2}$	10セット	1セット	2,420

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13A×G $\frac{1}{2}$ エルボ




写真は1セット

品番	呼び	ねじ	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
TH-408-2P	13A	G $\frac{1}{2}$	10セット	1セット	2,670

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13Aソケット




写真は1セット

品番	呼び	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
TH-406-2P	13A	10セット	1セット	2,180

13A×G $\frac{1}{2}$

近日発売予定品




写真は1セット

品番	呼び	ねじ	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
★ TH-411P-4P	13A	G $\frac{1}{2}$	10セット	1セット	2,060

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13A×R $\frac{1}{2}$



写真は1セット

品番	呼び	ねじ	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
TH-405-4P	13A	R $\frac{1}{2}$	10セット	1セット	2,420

注：タケノコとねじ部は固定されています。

## ホースバンド



品番	ツインホースの寸法			箱入数		価格(円)
	外径	内径	ツインホース品番	大箱	小箱	
TH-385C	φ20	φ13	TH-421A、B、C	200	50	100
TH-402C	φ23	φ13	TH-461-20	200	50	100


注：ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。

**注意** ツインホースは、当社2010年度版カタログに掲載の追焚き用が外径φ20、2011年度版以降のカタログに掲載の風呂用が外径φ23に変更しています。ツインホースの外径または品番をご確認の上ホースバンドをご使用下さい。


## JS4型

ねじ接続用

ねじ式



品番	ねじ	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
JS4-L	G $\frac{1}{2}$	10	1	5,800



品番	ねじ	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
JS4-S	G $\frac{1}{2}$	10	1	5,800

●埋設に使用できる製品、○埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧下さい。★は新製品

3 循環口「循主」

早見表

JS型無極性循環口

樹脂管用継手

樹脂管

配管部材

施工具

JSU型有極性循環口