

■種類 (□印の機種は標準在庫機種です。
無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください)

E金具/アダプタ/ソケット取り付け形 タブ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-T	AC12, 24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24 , 48, 100	
2極	形G7L-2A-T	AC12, 24, 50, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24, 48, 100	

上部ブラケット取り付け形 タブ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-TUB	AC12, 24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24 , 48, 100	
2極	形G7L-2A-TUB	AC12, 24, 50, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24 , 48, 100	

E金具/アダプタ取り付け形 ねじ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-B	AC12, 24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24 , 48, 100	
2極	形G7L-2A-B	AC12, 24, 100/120, 200/240	
		DC 12, 24 , 48, 100	

上部ブラケット取り付け形 ねじ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-BUB	AC24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24 , 48, 100	
2極	形G7L-2A-BUB	AC12, 24, 50, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24, 48, 100	

プリント基板取り付け形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-P	AC100/120, 200/240	20/トレー
		DC12, 24, 48, 100	
2極	形G7L-2A-P	AC24, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24, 48, 100	

レール取り付け用付属品(○印の機種は標準在庫機種です)

適用品	品名	形式	最小梱包単位(個)
アダプタ 表面接続ソケット	支持レール	○形PFP-100N	10
		○形PFP-50N	
		○形PFP-100N2	
	エンドプレート	○形PFP-M	
	スパーサ	○形PFP-S	

注. 上記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。

E金具/アダプタ/ソケット取り付け形(テストボタン付) タブ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-TJ	AC24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC12, 24, 48, 100	
2極	形G7L-2A-TJ	AC24, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24 , 48, 100	

上部ブラケット取り付け形(テストボタン付) タブ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-TUBJ	AC24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24 , 48, 100	
2極	形G7L-2A-TUBJ	AC12, 24, 50, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24 , 48, 100	

E金具/アダプタ取り付け形(テストボタン付) ねじ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-BJ	AC12, 24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC12, 24	
2極	形G7L-2A-BJ	AC24, 100/120, 200/240	
		DC12, 24, 48, 100	

上部ブラケット取り付け形(テストボタン付) ねじ端子形

極数	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位(個)
1極	形G7L-1A-BUBJ	AC24, 100/120, 200/240	20/トレー
		DC6, 12, 24, 48	
2極	形G7L-2A-BUBJ	AC24, 100/120, 200/240	
		DC6, 12, 24 , 48, 100	

注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。

例:形G7L-1A-T AC12

また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。

注2. 交流操作形コイル仕様については、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」[2-②-3]をご覧ください。

E金具/アダプタ/ソケット/カバー (○印の機種は標準在庫機種です)

適用リレー形式	品名	形式	最小梱包単位(個)
形G7L-1A-T 形G7L-1A-TJ 形G7L-1A-B 形G7L-1A-BJ 形G7L-2A-T 形G7L-2A-TJ 形G7L-2A-B 形G7L-2A-BJ	E金具	○形R99-07	10
形G7L-1A-T 形G7L-1A-TJ 形G7L-2A-T 形G7L-2A-TJ	アダプタ	○形P7LF-D	1
形G7L-1A-T 形G7L-1A-TJ 形G7L-2A-T 形G7L-2A-TJ	表面接続ソケット	○形P7LF-06	1
形G7L-1A-B 形G7L-1A-BJ 形G7L-1A-BUB 形G7L-1A-BUBJ 形G7L-2A-B 形G7L-2A-BJ 形G7L-2A-BUB 形G7L-2A-BUBJ	カバー	○形P7LF-C	1

注. 上記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。