

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

センサヘッド部(反射形)【外形寸法図→P.15】

光学方式	ビーム形状	検出距離	分解能*	形式	標準価格(¥)
拡散反射形	スポットビーム	40±10mm	2μm	○形ZX-LD40	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
		100±40mm	16μm	○形ZX-LD100	
		300±200mm	300μm	○形ZX-LD300	
	ラインビーム	40±10mm	2μm	○形ZX-LD40L	
		100±40mm	16μm	○形ZX-LD100L	
		300±200mm	300μm	○形ZX-LD300L	
正反射形	スポットビーム	30±2mm	0.25μm	○形ZX-LD30V	
	ラインビーム			○形ZX-LD30VL	

*平均回数4,096回の時

センサヘッド部(透過形)【外形寸法図→P.16】

光学方式	測定幅	検出距離	分解能*	形式	標準価格(¥)
透過形	φ1mm	0~2,000mm	4μm	○形ZX-LT001	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
	5mm			○形ZX-LT005	
	10mm	○形ZX-LT010			
	30mm	○形ZX-LT030			
	0~500mm		12μm		

*平均回数64回の時

アンプユニット部【外形寸法図→P.17】

形状	電源	出力形式	形式	標準価格(¥)
	DC	NPN出力	○形ZX-LDA11-N	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
		PNP出力	○形ZX-LDA41-N	


注. センサヘッド部と接続に互換性があります。

アクセサリ(別売) センサ、アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

サイドビューアタッチメント【外形寸法図→P.18】

形状	適合センサヘッド	形式	数量	標準価格(¥)
	形ZX-LT001 形ZX-LT005	○形ZX-XF12	1個	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
	形ZX-LT010	○形ZX-XF22		

パソコン用ロギングツール【外形寸法図→P.18】

形状	名称	形式	標準価格(¥)
	通信インターフェース ユニット (RS-232Cタイプ)	○形ZX-SF11	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
	スマートモニタ (ロギング+ 機能設定ソフトウェア)	形ZX-SW11V3 *1	

両側コネクタコード(延長用)【外形寸法図→P.18】


コード長	形式	数量	標準価格(¥)
1m	○形ZX-XC1A	1本	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
4m	○形ZX-XC4A		
8m	○形ZX-XC8A		
9m*	○形ZX-XC9A		

*形ZX-LD□□専用です。

演算ユニット【外形寸法図→P.18】

形状	形式	標準価格(¥)
	○形ZX-CAL2	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)

バンクユニット

形状	形式	標準価格(¥)
	○形ZX-SB11	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)

パソコン用設定ツール

形状	名称	形式	標準価格(¥)
	通信インターフェース ユニット (RS-232Cタイプ)	形ZX-SFW11V3 *1	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください)
	スマートモニタBasic*2 (機能設定ソフトウェア)		

*1. 形ZX-LDA11-N/LDA41-Nとスマートモニタを組合わせて使用する場合は、形ZX-SW11V3または形ZX-SFW11V3が必要です。V3以前のバージョンでは使用できません。

*2. スマートモニタBasicにはロギング機能が付いていません。ロギング機能以外は、スマートモニタと同じ機能を使用できます。