













回路製品取付金具 バリエーション

ドライバ、スピードコントローラの取り付けに便利な製品をご用意しています。

DIN レール取付用

種類		MADP01	MADP01S1	MADP02	MADP05
製品外観					
概要・特徴		基板タイプのドライバを、DIN レールに取り付けるための金具です。横滑りせず、しっかり取り付けられます。	基板タイプのドライバを、DIN レールに取り付けるための金具です。横滑りせず、しっかり取り付けられます。	BOXタイプ、基板タイプのドライバを、DIN レールに取り付けるための金具です。横滑りせず、しっかり取り付けられます。	盤面取付型のドライバを、DIN レールに取り付けられる金具です。
		 〈使用例〉	 〈使用例〉	 〈使用例〉	 〈使用例〉
材質	素材	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
	表面処理	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ
推奨製品群	AC小型標準モーター	—	—	—	—
	スピードコントロールモーター	BLH (15~50W)	—	BLE2、BXII、BLH (100W)	US2、BMU
	ステッピングモーター	2相ユニポーラドライバ(CMD)	*1	RKII *2	—
定価		700円	1,200円	1,500円	1,800円、2,300円
掲載ページ		E-89 ページ	E-89 ページ	E-89 ページ	E-89 ページ

種類		MADP06	MADP07
製品外観			
概要・特徴		BOXタイプドライバを、DIN レールに取り付けるための金具です。	基板タイプのドライバを、DIN レールに取り付けるための金具です。
		 〈使用例〉	 〈使用例〉
材質	素材	SPCC	SPCC
	表面処理	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ
推奨製品群	AC小型標準モーター	—	—
	スピードコントロールモーター	—	—
	ステッピングモーター	AZ AC電源入力 *2、 AR AC電源入力 *2	CVK 、*3
定価		1,950円	900円
掲載ページ		E-89 ページ	E-89 ページ

*1 2相バイポーラドライバ(CVD) 取付プレートなし、5相ドライバ(CVD) 取付プレートなし

*2 周囲温度40℃以下

*3 2相バイポーラドライバ(CVD) 取付プレート付、5相ドライバ(CVD) 取付プレート付

概要

ケーブル

カップリング

取付金具

配線サポート
機器

設定・
表示機器

その他

オプション

ケーブル

カップリング

取付金具